

## 特点

- 基于树脂的低成本无铅焊锡丝
- 合金可延长焊接烙铁头的使用寿命
- 良好的传播和润湿
- 明亮的焊接点

## RS Pro 无铅焊接、 +228°C 熔点

RS 号: 756-8887



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

由深受 RS Pro 品牌提供的这款无铅焊锡丝特别适用于具有窄节距的焊接元件。基于树脂的焊接可用于各种焊接应用、从维修到生产。

### 一般规格

产品表单	钢丝
熔点	228°C
百分比锡	99.5%
助焊剂类型	roin 为基础
助焊剂含量百分比	3.3%
铜百分比	0.5%
应用	在将电气元件固定到电路板上时、模制以将元件固定在焊接点中、还可用于在维修、原型设计和生产中进行轻度钎焊。

### 机械规格

电线直径	0.38mm
商品重量	500g

### 操作环境规格

烙铁头温度	360°C 至 400°C
-------	---------------

认证

符合标准	j-标准 004 ; 符合 rohs
------	--------------------

