





标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE



材料及电镀

1. 塑件主体: PA66,
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司 TITLE 品名 料号 PART NO		接线端子 HC-JXDZVM-3.81-12P																								
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE 1:1	单位 UNIT MM	制图 DRAW AhYe																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">公差参数</th> </tr> <tr> <th>Point</th> <th>Dim</th> <th>DimP</th> <th>DimL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-6P</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> <td>X.X ±0.35</td> </tr> <tr> <td>7-12P</td> <td>±0.20</td> <td>±0.30</td> <td>X.XX ±0.25</td> </tr> <tr> <td>13-18P</td> <td>±0.25</td> <td>±0.40</td> <td>X.XXX ±0.15</td> </tr> <tr> <td>19-24P</td> <td>±0.30</td> <td>±0.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	公差参数					Point	Dim	DimP	DimL	2-6P	±0.10	±0.20	X.X ±0.35	7-12P	±0.20	±0.30	X.XX ±0.25	13-18P	±0.25	±0.40	X.XXX ±0.15	19-24P	±0.30	±0.50		张数 PART NO 1 OF 1	审核 CHECKED 夏操云
公差参数																											
Point	Dim	DimP	DimL																								
2-6P	±0.10	±0.20	X.X ±0.35																								
7-12P	±0.20	±0.30	X.XX ±0.25																								
13-18P	±0.25	±0.40	X.XXX ±0.15																								
19-24P	±0.30	±0.50																									
	版本 REV A	批准 APPROVE 赵亮亮																									