







标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE



材料及电镀

- 1. 塑件主体: PA66
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZV-5.08-9P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比列
SCALE 1:1



公差参数	未注明公差:
mm	X.xxx ±0.10
2-6P	X.xx ±0.20
7-12P	X.x ±0.30
13-18P	X.x ±0.40
19-24P	X.x ±0.50

单位
UNIT MM

张数
PART NO 1 OF 1

制图
DRAW AhYe



审核
CHECKED 夏操云

批准
APPROVE 赵亮亮

