




主要技术规格:


1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 20,000 Cycles

材料:


- 本体: PPA (白色)
- 按钮: PPA (白色)
- 卡件: 黄铜 (镀银)
- 弹片: 不锈钢 (覆银)
- 盖板: 铁 (镀锡铈)



电路图



PCB. 焊接图



浙江创都电子科技有限公司					第一视角		名称: 轻触开关	
							型号: TS1101DH-3x6x**-**	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例	一般公差		
设计					单位	mm	>0.5~2	± 0.10
审核					重量		>2~5	± 0.25
批准							>5~10	± 0.30
							角度	$\pm 0.5^\circ$