



#### 技术要求 Specification:

- 1、材质 Material: 黄铜 brass;
- 2、表面处理 Surface treatment: 电镀锡 Electroplated tin;
- 3、未注公差 Undeclared tolerance: ±0.1mm;
- 4、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements, 盐雾时间48H , with a salt spray time of 48 hours;
- 5、包装方式 Packaging method: 载带包装 Carrier packaging.
- 6、焊锡要求 Solder requirements: 260°C ±10°C, 5s。

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:	
线性 Linear:	
0.5-3	±0.1
>3-6	±0.15
>6-30	±0.2
>30-120	±0.3
>120-400	±0.5
>400-1000	±0.8
角度 angle: ±5°	

标记	更改前	更改后	日期	材料	品名	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司					
①				料厚	Shenzhen STEIPU S & T Co. Ltd.						
②				比例							
③				单位	mm	制图	石玉林	2025-6-5	Part No. : STSN-M3-4-HTJ		
④				视 角		校 对					
						审 核			图 帧	A4	