



# 结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-9698

页次: 1/5 页

客户名称: (CUSTOMER) 101664

<h2 style="margin: 0;">产 品 规 格 书</h2> <p style="margin: 0;">PRODUCT SPECIFICATION SHEET</p>
---

供应商 CUSTOMER	深圳市诺德斯特科技有限公司
品名 DESCRIPTION	蓝色导热硅胶片
规格 TYPE/MODEL	75*65*2/MM
客户料号 CLIENT PART NO.	/
公司料号 LTD. NO.	31. 000. 300. 0474
送样日期 DATE NO.	2026-03-05

<b>生 产 方</b>	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	<b>袁素萍</b>	<b>夏艳丽</b>	<b>彭彦华</b>	<b>彭春华</b> <small>工程专用</small>

<b>客 户 方</b>	材料工程师 Material Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R&D System



# 结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-9698

页次: 2/5 页

物料编码:	承认日期: 2026-03-05	版本	修改内容
物料名称: 蓝色导热硅胶片	产品型号: NDST-CP120	001	首次发行
尺寸: 75*65*2/MM			
公差范围: +/-0.5 厚度: +/-0.03			
材质: 硅胶			
颜色: 蓝色			
印刷颜色: 无			
符合 ROHS 要求: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
储存环境: 常温 使用有效期: 五年			
附图: (单位: mm)			

1. 工程图纸: 见附件 (CAD 挡的 DWG 或 DXF 文件) (重点关键尺寸用数字符号表示) 具体依据<<结构件图纸标注规范>>

尺寸编号	尺寸规格	测量工具	样品编号							判定结果		
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	OK	NG	
①	2.0 MM	厚度计	2.01	2.0	1.99						√	
②	65.0 MM	游标尺	65.03	65.01	64.98						√	
③	75.0 MM	游标尺	75.0	75.05	75.02						√	




# 深圳市诺德斯特科技有限公司 材质证明书

产品名称: 导热硅胶 UL 编号 E338508, NDST-CP120.

材质组成: 高纯度的混练硅胶, 相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成。

有主要物理特性参数:

项目	单位	测试方法	测试值
硬度	Shore C	ASTM D2240	25±5
密度	g/cc	ASTM D792	2.8
撕裂强度	KN/ m	ASTM D624	1.9
拉伸强度	MPa	ASTM D412	≥0.25
延伸率	%	ASTM D412	≥70
击穿电压	Kv/mm	ASTM D149	≥6Kv
体积电阻率	Ω -cm	ASTM D257	≥10 <sup>8</sup>
耐温范围	℃	EN344	-50℃~150℃
重量损失	%	@200℃240H	≤1.0
防火性能	--	UL-94	V-0
导热系数	W/m.k	ASTM D5470	3.0W
介电常数	@1MHz	ASTM D150	7.3
热阻	℃-in2W	ASTM D5470	4.3





## 深圳市诺德斯特科技有限公司

NDST-CP120 导热硅胶高纯度的混练硅胶, 相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合, 经特殊工艺加工而成。具单面自粘性, 抗击穿电压增强, 是一款非常柔软, 具有优异的可压缩性的导热硅胶垫片, 可与电子元器件紧密接触, 有效降低界面热阻, 导热性能表现极佳。在  $-50^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$  可以稳定工作, 同时满足 UL94V0 等级阻燃要求。



CP-120-T150系列导热硅胶片

导热系数1.5W/m.k  
双面具有粘性  
很好电器绝缘  
防震减震  
良好耐温性能  
可压缩性强, 柔软且有弹性



CP-120-T200系列导热硅胶片

导热系数2.0W/m.K  
双面具有粘性  
很好电器绝缘  
防震减震  
良好耐温性能  
较高性价比



T-300系列导热硅胶片

导热系数3.0W/m.K  
双面具有粘性  
很好电器绝缘  
防震减震  
良好耐温性能  
性价比较高



CP-120-T500系列导热硅胶片

导热系数5.0W/m.K  
双面具有粘性  
很好电器绝缘  
良好耐温性能  
较高散热性能



CP-120-T-800系列导热硅胶片

导热系数8.0W/m.K  
双面具有自然粘性  
高电气绝缘特性  
低应力应用  
良好耐温性能  
高导热性能



CP-120-B-250系列导热硅胶片

导热系数2.5W/m.K  
高电气绝缘  
单面具有自然粘性  
低应力应用  
良好耐温性能  
高导热的同时兼有柔软性





# Plastics -Component

**COMPANY**

**SHENZHEN NUODE SITE TECHNOLOGY CO LTD**

Faerda Gongyeuyuan

Junxinlu Junzhibu

Guanlan

Shenzhen,Guangdong 518000 China

**E33850**

DSG	Color	Min Thk mm	Flame Class	H W I	H A I	Elec Str	RTI Imp	Mech Str	H V T R	D 4 9 5	C T I
<b>Silicone Rubber (SIR)furnished as Sheets,rolls</b>											
<b>NDST-CP120</b>	ALL	0.2	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		0.6	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		3.0	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
<b>NDST-SB-110</b>	ALL	0.2	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		0.6	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		3.0	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
<b>NDST-SP-001</b>	ALL	0.2	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		0.6	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		3.0	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
<b>NDST-SPT</b>	ALL	0.2	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		0.6	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-
		3.0	V-0	-	-	150	150	150	-	-	-

Marking:Company name,material designation on container,wrapper or finished part.

Last Updated on 2024-08-12

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions'Follow-Up Service.Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions'Follow-Up Service.Always look for the Mark on the product.

2024/8/13 下午 2:15

QMFZ2.E338508-Plastics-Component |UL Product iQ

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions:1.The Guide Information,Assemblies,Constructions,Designs,Systems,and/or Certifications (files)must be presented in their entirety and in a non-misleading manner,without any manipulation of the data(or drawings).2.The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions"must appear adjacent to the extracted material.In addition,the reprinted material must include a copyright notice in the following format:"C2024 UL LLC."