


成品图面



接点表:

P1	1	2
P2	2	1
颜色	红	黑

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试。
2. 绝缘强度:200 V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗:2 Ω MAX

③	端子	GH1.25-T镀锡端子						4	PCS
②	胶壳	GH1.25-2P带扣 间距1.25MM 白色						2	PCS
①	线材	UL1571 26AWG 红黑电子线 OD:1.0MM						2	PCS
NO.	品名	规格						用量	单位
**±5	**'±5	核准		客 户	立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司			
*.±0.5	*'±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ125-157126-100-2P				
.±0.2	. '±0.2	制作	周军	品名规格	GH1.25-2P TO GH1.25-2P L=100MM				
. **±0.1	. **'±0.1	初打日期	2024. 10. 24	图纸编号	LJ125-157126-100-2P	版本	页次	比例	单位

A	2024. 10. 24	新版发行
REV	变更日期	变更内容

G

F

E

D

C

B

A

