



概述

CRG50T120AX3HD，具有良好的导通和开关特性，易并联使用的特点。符合 RoHS 指令要求。

特点

- 饱和压降低，开关速度快；
- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 内置快恢复二极管


用途

- 光伏逆变器
- 储能
- UPS


特征参数

V_{CES}	1200	V
I_C	50	A
$P_{tot} (T_C=25^{\circ}C)$	682	W
$V_{CE(sat)}$	1.92	V

封装: TO-247Plus



内部等效原理图



封装信息

产品名	封装形式	打印印章	包装形式
CRG50T120AX3HD	TO-247Plus	G50T120AX3HD	料条

极限值 (除非另有规定, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

符号	参数名称	额定值	单位
V_{CES}	最高集电极-发射极直流电压	1200	V
V_{GES}	最高栅极-发射极直流电压	± 20	V
V_{GES}	最高栅极-发射极瞬态电压 ($t_p \leq 10\mu\text{s}, D < 0.01$)	± 30	V
I_C	集电极直流电流 @ $T_C=25^{\circ}\text{C}$	100	A
	集电极直流电流 @ $T_C=100^{\circ}\text{C}$	50	
I_{CM}^{a1}	集电极脉冲电流 @ $T_C=25^{\circ}\text{C}$	200	A
I_F	二极管直流正向电流 @ $T_C=25^{\circ}\text{C}$	100	A
	二极管直流正向电流 @ $T_C=100^{\circ}\text{C}$	50	A
I_{FM}	二极管脉冲正向电流	200	A
P_D	耗散功率 @ $T_C=25^{\circ}\text{C}$	682	W
	耗散功率 @ $T_C=100^{\circ}\text{C}$	341	
T_j^{a2}	工作结温范围	-40~175	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	存储温度范围	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
T_L	引线最高焊接温度	270	$^{\circ}\text{C}$

热特性

符号	参数名称	典型	最大	单位
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻 (IGBT)	---	0.22	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻 (二极管)	---	0.52	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	结到环境的热阻	---	40	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电特性 (除非另有规定, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

符号	参数名称	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
静态特性 (关态)						
$V_{(BR)CES}$	集电极-发射极击穿电压	$V_{GE}=0\text{V}, I_{CE}=250\mu\text{A}$	1200	--	--	V
I_{CES}	零栅压下集电极漏电流	$V_{GE}=0\text{V}, V_{CE}=1200\text{V}$	--	--	1.0	mA
$I_{GES(F)}$	正向栅极体漏电流	$V_{GE}=+20\text{V}$	--	--	+250	nA
$I_{GES(R)}$	反向栅极体漏电流	$V_{GE}=-20\text{V}$	--	--	-250	nA
静态特性 (通态)						
$V_{CE(sat)}$	集电极-发射极饱和压降	$I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, TC=25^{\circ}\text{C}$	--	1.92	2.4	V
		$I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, TC=150^{\circ}\text{C}$	--	2.57	--	V
$V_{GE(th)}$	阈值电压	$I_C=250\mu\text{A}, V_{CE}=V_{GE}$	4.5	5.7	7.0	V
脉冲宽度 $t_p \leq 300\mu\text{s}, \delta \leq 2\%$						

动态特性						
C_{ies}	输入电容	$V_{CE}=30V, V_{GE}=0V$ $f=1MHz$	--	7852	--	pF
C_{oes}	输出电容		--	225	--	
C_{res}	反向传输电容		--	111	--	
开关特性						
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	$V_{CE}=600V, I_C=50A,$ $R_g=10\Omega, V_{GE}=15V,$ 感性负载, $T_J=25^\circ C$	--	101	--	ns
t_r	上升时间		--	58	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	349	--	
t_f	下降时间		--	41	--	
E_{on}^{a2}	开通损耗		--	3.8	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	1.96	--	
E_{ts}	开关总损耗	--	5.8	--		
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	$V_{CE}=600V, I_C=50A,$ $R_g=10\Omega, V_{GE}=15V,$ 感性负载, $T_J=150^\circ C$	--	89	--	ns
t_r	上升时间		--	62	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	370	--	
t_f	下降时间		--	86	--	
E_{on}^{a3}	开通损耗		--	4.1	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	2.5	--	
E_{ts}	开关总损耗	--	6.6	--		
Q_g	栅极电荷总量	$V_{CE}=600V, I_C=50A,$ $V_{GE}=15V$	--	253	--	nC
Q_{ge}	栅极发射极电荷		--	58	--	
Q_{gc}	栅极集电极电荷		--	98	--	
反并联二极管特性						
V_F	正向压降	$I_F=50A, TC=25^\circ C$	--	2.1	3.2	V
		$I_F=50A, TC=150^\circ C$	--	1.8	--	V
t_{rr}	反向恢复时间	$I_F=50A$	--	86	--	ns
I_{rrm}	反向恢复电流	$di/dt=100A/\mu s$	--	4.8	--	A
Q_{rr}	反向恢复电荷	$TC=25^\circ C$	--	208	--	nC

注释:

a1: 脉冲宽度受限于最高结温

a2: 过载工况时, 允许在最高结温 $T_{vjop}=175^\circ C$ 下运行, 最大占空比 < 20% (最多持续 60s)

a3: 开启损耗包含二极管的损耗;

典型电特性:




图 1 输出特性曲线




图 2 输出特性曲线




图 3 饱和压降特性




图 4 饱和压降温度特性




图 5 电容特性




图 6 开关损耗-栅电阻特性曲线




图 7 开通-栅电阻特性曲线




图 8 关断-栅电阻特性曲线




图 9 开关损耗温度特性




图 10 开通的温度特性




图 11 关断温度特性




图 12 开关损耗的电流特性




图 13 开通的电流特性




图 14 关断的电流特性




图 15 二极管正向特性




图 16 集电极电流温度特性($T_j \leq 175^\circ\text{C}$)




图 17 耗散功率-壳温 T_c 特性($T_j \leq 175^\circ\text{C}$)




图 18 栅电荷特性




图 19 正向安全工作区





图 20 瞬态热阻特性

外形图:



项 目	规范(mm)	
	MIN	MAX
A	4.85	5.15
A1	1.85	2.15
A2	2.15	2.65
b	1.07	1.33
b1	1.90	2.46
b2	1.90	2.16
b3	2.82	3.43
C	0.55	0.70
D	20.75	21.15
D1	16.20	16.90
E	15.50	16.10
E1	13.01	13.51
E3	1.25	1.65
e	5.44 (BSC)	
R	1.80	2.20
L	19.60	20.40
L1	4.00	4.48

TO-247Plus Package

有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二 甲酸二 异丁酯 DIBP	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲酸二 丁酯 DBP	邻苯二 甲酸丁 苯酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

注意事项:

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品，双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) IGBT 器件对静电敏感，使用前应注意静电保护，避免静电击穿。
- 4) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。