

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B



C

D

E

F

G



技术要求:

额定电流: 1.0A AC,DC
(注: AWG32# 0.8)

额定电压: 50V AC

温度范围: -25°C~85°C

接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

耐 压: 500V AC/min

适用导线: AWG26#~32#

材 料: 磷青铜, 镀锡

1	端子	铜	镀锡	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注




深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	端子
料 号 PART NO	HC-DZ-GH1.25-L

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1



X.±0.30	X.±5°
.X±0.25	.X±3°
.XX±0.20	.XX±1°

单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A

制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮

