




一. 电气特性:

1. 工作电压: AC 250V
2. 耐电压: 100V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻: 1000M \square HM MIN
4. 绝缘阻抗: 50 \square HM
5. 工作频率: 0-6GHz
6. 驻波比: 1.8MAX

二. 工作温度: -55°C ~ +155°C




PCB Layout



BOM

NO.	部品名 规格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	四角本體	黃銅	鍍金		1	
2	螺牙本體	黃銅	鍍金		1	
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	
4	SMA母針	黃銅	鍍金		1	
5	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	

Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容



Tolerance 未標注公差:	.X ±0.3
	.XX ±0.2
	.XXX ±0.1
未標注角度公差: ±1°	

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

电话: 0769-83328111 手机: 13714786106

CU NO. 客戶編號	Part Name 品名/规格	90度SMA母头母针 FOR PCB	
材質	CU Part No. 客戶料號		
處理	Part No. 料號	HJ-SMA429	
比例	4:1	Draw .繪圖	Check 校對
版本次	A.0	GYL	App 核准
單位	mm	18.3.10	