

CARATTERISTICHE

- Si adatta al Top da banco
- Collega fino a 3 operatori a terra
- Cavo di messa a terra da 2 m con terminal ad anello
- Facile da montare grazie ai tamponi autoadesivi
- Realizzato in gomma nera
- Dimensioni: 44 mm x 68 mm x 30 mm

Scatola di messa a terra ESD RS Pro con 2 connettori femmina 4m x 10mm

Codice RS: 392-135



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

RS PRO è la nostra gamma a marchio privato e offre un'ampia gamma di prodotti di alta qualità e di grande valore che offrono una scelta più ampia. Affidabili ingegneri in tutto il mondo, ogni parte di ogni prodotto RS Pro è stata rigorosamente testata in base a standard industriali impegnativi; viene loro concesso il sigillo di approvazione RS Pro solo se siamo certi della loro eccezionale qualità, Ciò significa che è anche possibile avere fiducia. RS PRO dispone di un'ampia gamma di accessori di messa a terra ESD, tra cui connettori maschio di fissaggio, scatole di incollaggio, staffe di fissaggio e cavi, oltre a molti altri strumenti per eliminare l'accumulo di scariche elettrostatiche che possono rappresentare un rischio per i componenti o i dispositivi sensibili all'elettricità statica. Queste scatole EBP soddisfano l'esigenza definita nella norma EN 61340-5 per il collegamento degli elementi di un'area protetta da ESD (EPA) a un punto di collegamento comune o a un punto di collegamento a terra (EBP)).

Specifiche generali

Tipo di accessorio	Scatola di messa a terra
Tipo di connettore	1 connettore femmina 4m x 2 10mm
Tipo di terminazione	Terminali ad anello
Conforme a EN 61340-5-1	Sì
Cavo incluso	Sì
Applicazione	Gli accessori di messa a terra ESD fanno parte di un sistema di sicurezza sul luogo di lavoro per monitorare e/o eliminare l'accumulo o la scarica di elettricità statica che può rappresentare un rischio per i componenti elettrici come i dischi rigidi dei computer.

Specifiche elettriche

Resistenza del conduttore	1MΩ
----------------------------------	-----

Specifiche meccaniche

Diametro vite	2 prigionieri 10mm
Dimensioni	44mm x 68mm x 30mm .

Omologazioni

Conformità/certificazioni

ESD S20.20 ED EN 61340-5-1 ESD

