

特点

- 公制六角螺母
- 符合 DIN934 标准
- A2 级 18/8 不锈钢
(类型 304 S15)
- 良好的耐腐蚀性
- 易于紧固或拧松

RS Pro 、六角螺母、 M3

RS 号: 527-230



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 六角螺母是一种六面螺母，可有效且牢固地拧紧螺钉和螺栓。它们是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。这些公制六角螺母有多种尺寸，从 M2 到 M20 不等。

这些 RS PRO 六角螺母紧固件有多种螺纹尺寸：

527-218 – M2

527-224 – M2.5

527-230 – M3

527-246 – M3.5

527-252 – M4

527-268 – M5

527-274 – M6

530-769 – M8

530-775 – M10

530-781 – M12

275-670 – M16


275-686 – M20

一般规格

螺纹尺寸	M3
材料	不锈钢
类型	已满
表面	普通
应用	汽车应用、建筑行业、机械和车间、diy 爱好者和专业人士、可用于食品行业、家庭等制造行业

机械规格

宽度	5.5mm
不锈钢类型	304 (A2)
规格	din 934 、 iso 4032
厚度	2.15 mm 至 2.4 mm
螺距	0.5mm
各角间的宽度	6.01mm
平面宽度	5.32mm 至 5.5mm



RS Part No.	Thread Size
275670	M16
275686	M20
527218	M2
527224	M2.5
527230	M3
527252	M4
527268	M5
527274	M6
530769	M8
530775	M10
530781	M12
1839045	M12 (19mm)