

特点

- 陶瓷熔丝
- 6.3mm x 32mm 保险管尺寸
- T 速度等级
- 形状为圆柱形

RS Pro ， 1A 陶瓷管形熔丝， 6.3 x 32mm ， 速度 T

RS 库存号： 414-027



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器。这些熔断器是防浪涌 (也称为慢熔或延时)，这意味着它们允许电流在短时间内流动，而不会熔断器熔断 / 短路。这些 RS Pro 熔丝具有高断开容量，且为 6.3mm x 32mm。

一般规格

保险丝转速	t
主体材料	陶瓷
尺寸指定	微型
ul 类	UL 248-13
应用	微型熔断器是保护电气设备免受短路和过电流影响的一种相对便宜的方法，可用于保护电气设备，电子设备和组件

电气规格

额定电流	1A
额定电压	500V 交流


机械规格

保险丝尺寸	6.3 mm x 32 mm
总长度	32mm

直径	6.3mm
----	-------

认证

合规性 / 认证	ul、rohs
----------	---------



Schmelzzeitgrenzwerte:
Fusing time limits:

Bemessungsstrom Rated current	1,5 x I _N		2,1 x I _N		2,75 x I _N		4 x I _N		10 x I _N	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 1,6 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	300 ms		
2 A - 32 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	300 ms		

Time-Current Curves

