

特点

- 刀头由硬化和回火铬钼钢制成 (S2)
- 螺母由铬钒钢制成
- 锌合金，带刀头座碳钢轴
- 刀头和螺母起子采用喷砂处理表面
- 镀铬刀头座

RS PRO 30 件装套筒套件， 1/4 in. 六角驱动

RS 库存号： 213-1005



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 的此 1/4 in. 六角驱动电动工具刀头套件包含各种驱动紧固件和螺栓的解决方案。该套件随附磁性刀头座，可牢固地安装到大多数具有 1/4 in. 六角驱动容量的功率驱动器中。其余的驱动刀头可整齐地装入此刀头座中，可快速轻松地适应。甚至还有两个较大的扁平 and 十字头螺丝刀刀头，设计用于直接安装到电动工具中。

一般规格

设置类型	套筒和刀头套件
驱动器类型	六角
件数	30
设置内容	7 件 -1/4 in. 驱动六角轴螺母起子 (公制)：5，6，7，8，9，10 和 11mm；1 件 - 60mm (2-1/4 in.) 磁性刀头座，带快速更换连接器；18 件 - 25mm (1 in.) 螺丝刀刀头，带：1/4 in. 六角柄一字：3，5 和 8mm Pozdriv：0 号，1 号和 3 号六角刀头：2，3，4，5，6 和 7mm Torx 螺丝刀：T-10，t-15，t-20，t-25，t-30 和 t-40；2 件 - 50 mm (2 in.) 电动刀头，带 1/4 in. 六角柄和快速更换连接器：一字：6 mm Pozdriv：2 号；2 件 - 螺钉固定器 (尼龙，带弹簧刀头座)
表面	刀头座镀铬；刀头和螺母起子采用喷砂处理表面
材料	用于刀头：铬钼钢 (S-2)；用于螺母起子：铬钒钢和锌合金，带碳钢，用于刀头座的轴
应用	维护，施工，家庭 DIY，机械 / 汽车修理厂

机械规格

驱动器大小	1/4 in
-------	--------

