

## 特点

- 一套 3 个，包括锥形，二攻丝和塞攻丝锥
- 左旋螺纹
- 提供各种公制尺寸
- 特别适用于手动或机器使用
- 由 hss 制成

## RS Pro M4 直槽锥形丝锥

RS 库存号： 668-1071



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

此处推出 3 件装 RS Pro 高速钢左侧直槽丝锥，一系列高质量和专业攻丝锥，特别适用于手动或机器将螺纹 (攻丝) 切割成金属和木材等材料的钻孔。

### 一般规格

螺纹尺寸	M4
类型	直槽丝锥
节距	0.70mm
螺纹标准	公制
螺纹方向	左侧
槽数	3
应用	建筑、diy、管道、车间、翻修

### 机械规格

总长度	53mm
材料	高速钢
柄直径	4mm
最大螺纹长度	13mm
方形长度	6mm
方形 a/10in. F0	3.15mm
攻丝钻尺寸	3.3mm



ISO HSS Tap Set, Straight Flute, Left Hand,

RS STOCK NUMBER	MANUFACTURER PART NO.	DESIGNATION	OVERALL LENGTH(mm)	MAX THREAD LENGTH(mm)	SHANK DIA. (mm)	SQUARE DETAILS		NO. OF FLUTES	TAPPING DRILL SIZE(mm)
						SQUARE LENGTH(mm)	SQUARE A/F(mm)		
6681062	T11000300LH	M3X0.50	48	11	3.15	5	2.5	3	2.5
6681071	T11000400LH	M4X0.70	53	13	4	6	3.15	3	3.3
6681074	T11000500LH	M5X0.80	58	16	5	7	4.0	3	4.2
6681078	T11000600LH	M6X1.0	66	19	6.3	8	5.0	3	5
6681087	T11000800LH	M8X1.25	72	22	6.3	8	5.0	3	6.8
6681080	T11001000LH	M10X1.5	80	24	8	9	6.3	3	8.5
6681084	T11001200LH	M12X1.75	89	29	9	10	7.1	4	10.3

3pc DIN HSS Tap Set, Straight Flute

RS STOCK NUMBER	MANUFACTURER PART NO.	DESIGNATION	OVERALL LENGTH(mm)	MAX THREAD LENGTH(mm)	SHANK DIA. (mm)	SQUARE DETAILS		NO. OF FLUTES	TAPPING DRILL SIZE(mm)
						SQUARE LENGTH(mm)	SQUARE A/F(mm)		
6681093	T10141/4UNF	1/4-28UNF	56	18	6	8	4.9	3	5.5
6681096	T10143/8UNF	3/8-24UNF	63	18	7	8	5.5	4	8.5
6681090	T10147/16UNF	7/16-20UNF	63	18	8	9	6.2	4	9.9
6681100	T10131/4UNC	1/4-20UNC	56	22	6	8	4.9	3	5.1
6681103	T10133/8UNC	3/8-16UNC	70	28	7	8	5.5	3	7.9
6681107	T10137/16UNC	7/16-14UNC	86	30	8	9	6.2	4	9.3
6681116	T10131/2UNC	1/2-13UNC	80	32	9	10	7.0	4	10.7