

特点

- emc 屏蔽、用于保护电缆
- 镀镍黄铜主体、带氯丁橡胶密封
- 可靠的固定头电缆
- 可在较宽的工作温度下工作
- 提供各种螺纹尺寸固定头、具体取决于您的要求

RS M40 Pro 电缆固定头、带锁紧螺母、黄铜、IP68

RS 号: 835-4128



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro emc 电缆固定头广泛用于多种行业、涉及电缆和布线、尤其是在仪器仪表和控制、自动化系统、照明、数据和电信环境中。

一般规格

螺纹尺寸	M40
材料	黄铜
颜色	金属
随附锁紧螺母	是的
包装尺寸	1
密封	丁腈丁二烯橡胶
应用	仪器和控制、自动化系统、照明、数据和电信环境

机械规格

最大电缆直径	30mm
最小电缆直径	21mm
螺纹长度 L2	56mm
螺纹外径 D1	40mm
锁紧螺母扳手尺寸	50mm
锁紧螺母厚度	4.5mm

操作环境规格

最低工作温度	-40°C
最高工作温度	100°C
工作温度范围:	-40°C 至 100°C

保护类别

ip 等级	IP68
-------	------


认证

合规性 / 认证	en 61340
符合标准	ce 、符合 rohs 标准



Dimensions:

EMC Brass Cable Gland With Locknut



RS Article	SIZE	Cable Range(Φ) (MM)	d (MM)	L (MM)	H (MM)	PCS/PACK
8354119	M16×1.5	4—8	16	6	18	1
8354112	M20×1.5	6—12	20	7	22	1
8354116	M25×1.5	10—16	25	9	27	1
8354125	M32×1.5	15—22	32	9	35	1
8354128	M40×1.5	21—30	40	11	45	1
8354122	M50×1.5	30—38	50	11	57	1
8354087	PG9	4—8	15.2	6	17	1
8354096	PG11	5—10	18.6	6	20	1
8354099	PG13.5	6—12	20.4	7	22	1
8354093	PG16	8—14	22.5	10	24	1
8354103	PG21	13—18	28.3	8	30	1
8354106	PG29	18—25	37	11	40	1
8354100	PG36	22—32	47	9	50	1

Brass Locknut:

RS CODE	SIZE (AG)	Spanner Size (MM)	Thickness (t)
8354119	M16×1.5	18	2.2
8354112	M20×1.5	22	3
8354116	M25×1.5	27	3
8354125	M32×1.5	35	3.5
8354128	M40×1.5	50	4.5
8354122	M50×1.5	57	5
8354087	PG9	18	2.5
8354096	PG11	21	3
8354099	PG13.5	23	3
8354093	PG16	27	3
8354103	PG21	30	3.5
8354106	PG29	40	4
8354100	PG36	50	4.5

