

## 特点

- 氮化钛涂层（锡）
- 更长的轴长度
- 直角切割尖端
- 118° 切割角度
- 提供 0.25 mm – 20mm 的尺寸

## RS Pro 麻花钻头、 6mm x 93mm

RS 库存号: 213-411



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

高速氮化钛涂层机用钻头适用于各种作业和材料，与其他标准钻头相比，钻杆较长，可用于手动和机械钻头。机用钻头具有直角切割尖端，118°切割角，适用于金属、木材和塑料以及其他各种材料钻孔。

一般规格

|      |          |
|------|----------|
| 钻头类型 | 麻花钻头     |
| 类型   | 扭转       |
| 材料   | 高速钢      |
| 表面   | 氮化钛涂层（锡） |
| 钻孔应用 | 金属、木材、塑料 |

机械规格

|     |      |
|-----|------|
| 总长度 | 61mm |
| 点角度 | 118° |
| 直径  | 3mm  |

认证

|          |      |
|----------|------|
| 合规性 / 认证 | BS D |
|----------|------|



| Stock Number | Diameter (mm) | Cutting Length (mm) | Overall Length (mm) |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 213-887      | 1.0           | 12                  | 34                  |
| 213-900      | 1.1           | 14                  | 36                  |
| 213-310      | 1.2           | 16                  | 38                  |
| 213-893      | 1.3           | 16                  | 38                  |
| 213-376      | 1.4           | 18                  | 40                  |
| 213-871      | 1.5           | 18                  | 40                  |
| 213-859      | 1.6           | 20                  | 43                  |
| 213-433      | 1.7           | 20                  | 43                  |
| 213-865      | 1.8           | 22                  | 46                  |
| 213-972      | 1.9           | 22                  | 46                  |
| 213-916      | 2.0           | 24                  | 49                  |
| 213-966      | 2.1           | 24                  | 49                  |
| 213-950      | 2.2           | 27                  | 53                  |
| 213-944      | 2.3           | 27                  | 53                  |
| 213-938      | 2.4           | 30                  | 57                  |
| 213-922      | 2.5           | 30                  | 57                  |
| 213-843      | 2.6           | 30                  | 57                  |
| 213-764      | 2.7           | 33                  | 61                  |
| 213-758      | 2.8           | 33                  | 61                  |
| 213-427      | 2.9           | 33                  | 61                  |
| 213-411      | 3.0           | 33                  | 61                  |
| 213-382      | 3.1           | 36                  | 65                  |
| 213-405      | 3.2           | 36                  | 65                  |
| 213-398      | 3.3           | 36                  | 65                  |
| 213-742      | 3.4           | 39                  | 70                  |
| 213-304      | 3.5           | 39                  | 70                  |
| 213-720      | 3.6           | 39                  | 70                  |
| 213-714      | 3.7           | 39                  | 70                  |
| 213-736      | 3.8           | 43                  | 75                  |
| 213-837      | 3.9           | 43                  | 75                  |
| 213-821      | 4.0           | 43                  | 75                  |
| 213-770      | 4.1           | 43                  | 75                  |
| 213-809      | 4.2           | 43                  | 75                  |
| 213-815      | 4.3           | 47                  | 80                  |
| 213-792      | 4.4           | 47                  | 80                  |
| 214-177      | 4.5           | 47                  | 80                  |
| 213-786      | 4.6           | 47                  | 80                  |
| 214-161      | 4.7           | 47                  | 80                  |

| Stock Number | Diameter (mm) | Cutting Length (mm) | Overall Length (mm) |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 213-225      | 4.8           | 52                  | 86                  |
| 213-219      | 4.9           | 52                  | 86                  |
| 213-203      | 5.0           | 52                  | 86                  |
| 213-196      | 5.1           | 52                  | 86                  |
| 213-180      | 5.2           | 52                  | 86                  |
| 213-174      | 5.3           | 52                  | 86                  |
| 213-231      | 5.4           | 57                  | 93                  |
| 213-281      | 5.5           | 57                  | 93                  |
| 213-297      | 5.6           | 57                  | 93                  |
| 213-275      | 5.7           | 57                  | 93                  |
| 213-269      | 5.8           | 57                  | 93                  |
| 213-253      | 5.9           | 57                  | 93                  |
| 213-635      | 6.0           | 57                  | 93                  |
| 213-247      | 6.1           | 63                  | 101                 |
| 214-155      | 6.2           | 63                  | 101                 |
| 213-629      | 6.3           | 63                  | 101                 |
| 214-149      | 6.4           | 63                  | 101                 |
| 213-613      | 6.5           | 63                  | 101                 |
| 214-133      | 6.6           | 63                  | 101                 |
| 213-607      | 6.8           | 69                  | 109                 |
| 214-183      | 6.9           | 69                  | 109                 |
| 214-240      | 7.0           | 69                  | 109                 |
| 214-212      | 7.2           | 69                  | 109                 |
| 214-199      | 7.5           | 69                  | 109                 |
| 214-010      | 7.9           | 75                  | 117                 |
| 214-004      | 8.0           | 75                  | 117                 |
| 213-691      | 8.5           | 75                  | 117                 |
| 214-048      | 9.0           | 81                  | 125                 |
| 214-076      | 9.5           | 81                  | 125                 |
| 213-499      | 10.0          | 87                  | 133                 |
| 214-054      | 10.2          | 87                  | 133                 |
| 213-326      | 10.5          | 87                  | 133                 |
| 213-461      | 11.0          | 94                  | 142                 |
| 213-506      | 11.5          | 94                  | 142                 |
| 213-534      | 12.0          | 101                 | 151                 |
| 213-540      | 13.0          | 101                 | 151                 |