

特点

- **RS PRO ESD 薄膜**
(静电放电安全薄膜)
- 由耗散材料制成
- 表面电阻为 $10^8 \Omega$ 至 $10^{11} \Omega$
- 厚度为 25 微米
- 宽度为 500 mm
- 长度为 3m
- 适用于手绕和机器绕接
- 符合 ANSI/ESD S20.20 : 2007 和 BS EN 61340-5-1 : 2007

RS PRO ESD 薄膜宽度为 500 mm

RS 库存号: 815-7012



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 的这款 ESD 薄膜通过屏蔽静电放电 (ESD) 造成的损坏，提供了一种存储，包装和处理敏感机器和电子设备的方法。薄膜可通过拉伸和紧密缠绕自身以及设备或机械来减少静电积聚。

该 11Ω 由耗散材料制成，提供 $10^8 \Omega - 10 \text{ M} \Omega$ 的表面电阻率。它的厚度为 25 微米，宽度为 500 mm，长度为 3 m 此薄膜符合标准 ANSI/ESD S20.20 : 2007 和 BS EN 61340-5-1 : 2007，这是 ESD 保护区域的公认国际标准。它还符合 RoHS (危险物质限制) 标准，可提供环境保护。作为我们自己的 RS PRO 系列的一部分，此产品经过严格测试。

一般规格

类型	拉伸膜
颜色	粉红色
应用	敏感机器和电子设备的存储，包装和处理

电气规格

耗散	是的
导电	否
抗静电	是的
静电屏蔽	否
表面电阻	$10^{10}\Omega$

机械规格

长度	300m
宽度	500mm
厚度	0.025mm



认证

合规性 / 认证	ANSI/ESD S20.20 : 2007 和 BS EN 61340-5-1 : 2007 , 符合 RoHS (危险物质限制) 标准
符合 en 61340-5-1	是的