

特点

- 尼龙涂层钢具有出色的防刮擦性能
- 温度范围：0°C~60°C
- 特别适合用作工具固定夹
- 夹子配有固定螺丝

RS PRO 9.53mm 钢弹簧夹， 15.88mm x 6.35mm x 19.84mm ， 8BA

RS 库存号： 507-826



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这款用途广泛的尼龙涂层弹簧夹，来自值得信赖的 RS PRO 品牌。具有实心钢结构，夹子通过螺丝孔轻松安装。一旦就位，它可以用来固定工具、管道或软管，只需将它们点击到位即可。尼龙涂层可确保夹子不会刮伤或损坏夹子中的任何物品。


一般规格

涂层颜色	黑色
材料	钢
涂层材料	尼龙
应用	夹持工具，定制电缆整理解决方案

机械规格

夹直径	9.53mm
总宽度	15.88mm
高度	6.35mm
深度	19.84mm
固定孔直径	8BA
厚度	0.419mm

SPRING STEEL TOOL CLIPS



GENERAL TOOL AND FLUORESCENT LIGHTING FITTING CLIPS

L.S. 101 Series. A range of sizes to grip diameters 1/4" – 2" (6.35mm – 50.8mm)

Standard Finish: – K and S. Polythene coating colours: – Black, White.

RS STOCK NUMBER	Nominal Size ins mm	A ins mm	B ins mm	C ins mm	E ins mm	H BA Clearance	W ins mm	T ins mm
507-832	1/4 6.35	13/64 5.16	25/64 9	17/32 13.49	19/32 15.08	8	1/4 6.35	.0148 .376
507-826	3/8 9.53	19/64 7.54	3/8 9.53	5/8 15.88	25/32 19.84	8	1/4 6.35	.0164 .419
507-810	1/2 12.7	13/32 10.32	15/32 11.91	53/64 21.03	31/32 24.61	6	5/16 7.94	.018 .457
507-804	5/8 15.88	1/2 12.7	35/64 13.89	31/32 24.61	1.5/32 29.37	6	5/16 7.94	.022 .558
507-797	3/4 19.05	39/64 15.48	41/64 16.27	1.1/8 28.58	1.3/8 34.93	4	5/16 7.94	.024 .610
507-781	1 25.4	3/4 19.05	25/32 19.84	1.3/16 30.16	1.5/8 41.28	4	5/16 7.94	.022 .558
507-775	1.1/8 28.58	29/32 23.02	29/32 23.02	1.9/16 39.69	1.15/16 49.21	4	3/8 9.53	.028 .711
507-769	1.1/4 31.75	1.1/64 25.8	1 25.4	1.45/64 43.26	2.1/8 53.98	4	7/16 11.11	.032 .813
507-753	1.1/2 38.1	1.7/32 30.96	1.3/16 30.16	2 50.8	2.1/2 63.5	4	1/2 12.7	.036 .91
	2 50.8	1.9/16 39.69	1.5/8 41.28	2.1/4 57.15	3.1/8 79.38	4	1/2 12.7	.036 .910
	7/8 22.22	53/64 21	3/4 19.05	1.1/8 28.5	1.15/32 37.3	4	5/16 7.94	

*101/19 – 2 holes in base at 12.75mm centres.

N.B: THESE DIMENSIONS ARE FOR UNCOATED CLIPS.

Finishes: – K = Electro-plated zinc.

Colourless/clear, chromate passivation.

S = Polythene coated.

