

## 特点

- 机用螺钉符合 DIN965 和 DIN7985 标准
- 螺母符合 DIN934 标准
- 垫圈符合 DIN123 标准
- A2 不锈钢
- 通常为非磁性

## 3168 件装不锈钢螺钉 / 螺栓套件、 M2 、 M3 、 M4 、 M5 、 M6

RS 号: 281-984



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

这套由深受 RS Pro 品牌提供的高质量十字槽盘头和埋头机械螺钉特别适用于多种应用。机用螺钉用于螺纹孔中、可在螺钉和被驱动材料之间提供更坚固的接头。因此、结合全螺钉螺纹、可转化为更高质量的表面、从而提高整体产品质量。

## 一般规格

件数	3168
螺钉 / 螺栓类型	机器螺钉
头部形状	扁平、平移
驱动器类型	米字
套件内装物品	m2 - l - 6mm 100 、 l - 12mm 100mm 、 螺母 200 、 垫圈 200 6mm 、 螺母 140 、 垫圈 140 、 l - 12mm 90 、 l - 90mm m3 - l - 6mm 数量 40 、 l - 10mm 数量 40mm 、 l - 12mm 数量 30mm 、 l - 20mm 数量 30mm 、 螺母 385 、 垫圈 385
应用	化学设备、食品和药物生产设备、轴承板、热交换器管、泵和阀门

## 机械规格

螺钉 / 螺栓长度	6mm 至 25mm
螺纹尺寸	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
材料	不锈钢
不锈钢类型	304, A2
表面	普通
螺钉 / 螺栓最长	25mm
螺钉 / 螺栓长度最短	6mm
规格	din 965 、 din 7985 、 din 934 、 din 125A 、 din 125B

Kit Contents											
Head Type	Thread Size	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	Nuts	Washers
Slotted Pan	M2	6	100	12	100	-	-	-	-	200	200
Slotted Pan	M2.5	6	90	12	90	-	-	-	-	140	140
Slotted Pan	M3	6	40	10	40	12	30	20	30	385	385



- GB** Machine Screw Kit ISO Metric (Pozidriv) Stainless Steel
- D** ISO metrisches Maschinenschrauben-Sortiment (Pozidriv) Rostfreier Stahl
- F** Kit de vis au pas métrique à empreinte cruciforme en acier inoxydable A2
- I** Corredo di viti a macchina metriche ISO (pozidriv) in acciaio inossidabile
- E** Juego de tornillos para metales, ISO, de rosca métrica (pozidriv), acero inoxidable

M5 x 12	20	M4 x 10	50	M3 x 10	40	M3 x 6	40	M2.5 x 6	90	M2 x 6	100						
M5 x 16	12	M4 x 16	20	M3 x 12	30	M3 x 20	30	M2.5 x 12	90	M2 x 12	100						
M5 x 25	12	M4 x 25	15														
M6 x 12	10	M5 x 12	20	M4 x 12	40	M3 x 6	60	M6 x 25	10	M6 x 12	15						
M6 x 20	10	M5 x 20	10	M4 x 16	30	M3 x 12	80			M6 x 16	10						
M6 x 25	10	M5 x 25	15	M4 x 20	20	M3 x 20	40										
M6		65	M5		89	M4		175	M3		385	M2.5		140	M2		200
M6		65	M5		89	M4		175	M3		385	M2.5		140	M2		200



