

特点

- 这些球形弹簧柱塞
- 螺纹主体具有螺丝刀槽
- 提供黑色氧化表面或不锈钢
- 保留硬化钢球
- 温度范围高达 250°C°
- 提供黑色氧化物 - 每包 10 个
- 提供不锈钢 - 每包 5 个

RS M8 Pro 弹簧柱塞、长 17.5mm

RS 号: 478-731



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些来自 RS Pro 品牌的球形弹簧柱塞特别适用于需要预定义位置挡块或将工件定位在基准面的应用。球形端弹簧柱塞提供钢和不锈钢材料。

一般规格

类型	弹簧柱塞
主体材料	抛光钢
螺纹尺寸	M8
应用	可调元件的夹持、工件的定位、机构的闭锁

机械规格


长度	17.5mm
球直径	5mm

操作环境规格

工作温度	高达 250°C
------	----------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



Part No.	A	B	Thread size	Body material
478652	1.5	8	M3	Burnished steel
478636	2.5	10	M4	Burnished steel
478668	3	13	M5	Burnished steel
478658	3.5	15	M6	Burnished steel
478731	5	18	M8	Burnished steel
478737	6	21	M10	Burnished steel
478747	8	25	M12	Burnished steel
478753	10	28	M16	Burnished steel
478664	12	35	M20	Burnished steel
478743	1.5	8	M3	Stainless steel
478567	2.5	10	M4	Stainless steel
478917	3	13	M5	Stainless steel
478927	3.5	15	M6	Stainless steel
478911	5	18	M8	Stainless steel
478573	6	21	M10	Stainless steel
478608	8	25	M12	Stainless steel
478563	10	28	M16	Stainless steel
478923	12	35	M20	Stainless steel