



光栅：
≥ 4.50 mm
≥ 177 Mil

带 KS 的安装高度：13.2 mm
建议的行程：5.6 mm

安装尺寸和功能尺寸



可用的针头形状

材料	针头形状	硬度	其他规格		
			Ø	Ø (英寸)	
3	06	Ø 3.00	A	4.00	A

安装尺寸和安装高度

针头的安装高度为 13.0 mm。测试探针必须与针套一起使用。

安装尺寸	无 KS 的安装高度
02	13.0 mm

机械数据

工作行程：5.6 mm
最大行程：7.0 mm
工作行程时的弹簧力：1.5 N
可选：3.0 N; 5.0 N

材料

针头：镀铜，镀金
针管：黄铜，镀金
弹簧：钢，镀金
针套：黄铜，镀金

建议的拧入扭矩：
最小：10 cNm / 最大：20 cNm

电气数据

额定电流
针头上的连接：12 - 15 A
KS 上的连接：5 - 8 A
R_i 典型：
针头上的连接：< 10 mΩ
KS 上的连接：< 30 mΩ

安装孔

材质为环氧玻璃布纸基板材和环氧树脂材
料：Ø 3.48 - 3.49 mm

温度使用范围

标准：-40° 至 +80° C

订货示例

结构系列 针头材料 针头形状 针头直径 (1/100 mm) 表面 A = 金 弹簧力 (dN) 安装尺寸 (mm) 型号
3 = 镀铜

测试探针：

G K S 5 0 0 3 0 6 3 0 0 A 1 5 0 2 M

针套：

K S - 5 0 0 M 2 , 5