

特点

- 热粘合
- 阻燃
- 聚酯介质

RS Pro 滤波器介质 G4 级, 1.6 x 1m 20mm

RS 库存号: 122-1774



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 为您提供的耐火合成 HVAC 过滤器介质由热粘合无纺 100% PET 纤维制成，具有阻燃特性。可用选项：

[827-9529](#) - 介质卷过滤器， G4 ， 1000 x 2000 x 20mm

[122-1773](#) - 过滤介质 G4 ， 20m x 1m x 20mm

[122-1774](#) - 过滤介质 G4 ， 1.6m x 1m x 20mm

一般规格

过滤器等级	G4
初始压降	20Pa
颜色	白色
应用	用于 hvac 和厨房护罩的通用预过滤器

机械规格


尺寸	1.6 米 x 1 米
厚度	20mm
长度	1.6m
宽度	1m

属性	
推荐的最终压降	250Pa
初始电阻	68%
一般般的餐厅	81%
吸尘能力	341g/m ²
热稳定性	90°c
测试区域	0.372m ²
空气流速	2008m ³ /h

认证

合规性 / 认证	din 53438/iso 9073-2 / iso 9073-1 / en 779.
易燃性	K1/F1, M1 , F1

Initial pressure drop



Pressure drop – Arrestance vs Dust fed

