

日期	修改者	摘要	版本


P. C. B SOLDER LAND DIMENSION

E	手柄	LCP	见规格
D	盖板	SUS301	清洗
C	簧片	SUS301	镀金 1u"
B	基座	PA9T	见规格
A	卡件	磷铜C5210	镀银0.5um
序号	名称	材质	颜色/镀涂


3									
2									
1		25±20gf	\	3.8	灰色	黑色	$0.30^{+0.3}_{-0.2}$	10万次以上	规格书-006
序号	型号	克力(g)	回力(g)	H(mm)	手柄色	底座色	行程(mm)	寿命	服从规格

绘图 (DRAW)	未标注公差尺寸 METRIC TOLERANCE	型号: (DRAWING NO)	品名: (TITLE)	检测开关 (有柱)						浙江创都电子科技有限公司 TS-8764-1DW-AU
校对 (CHECK)	.0 ±0.30 .00 ±0.20 .000 ±0.10	图档: (DWG ID)	成品图	时间: TIME	2022.04.30	页次: (PAGE)	1/1			
核准 (APPR)		投影法: (PROJECT)	材质: (MATERIAL)	比例: (SCALE)	FIT	单位: (NUITS)	mm	版本: (REV)	A0	


* THE DIMENSION OF CARRIER TAPE, COVER TAPE AND REEL *




* THE SPECIFICATION FOR PACKAGING *



部件	材质	厚度	颜色
carrier tape	PS	0.35	黑色
cover tape	PET	0.06	透明色
reel	PS	1.8	蓝色






DRAWING DIRECTION



* THE SPECIFICATION FOR PACKAGING *

* END TAPE *



NOTE
 1. 1500 pcs SWITCHES PER 1 REEL
 2. GENERAL TOLERANCE : 0.2mm

单位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE		浙江创都电子科技有限公司							
制图 DRAW		.X±0.5	ANGLES	名称 TITLE	检测开关						
设计 DESIGN		.XX±0.2	.X:±5'								
审核 CHECKED		.XXX±0.1	.X:±2'	料号 TITLE							
校 STANDARD		重量 WT.		图号 DWG NO.		张数 SHEET	第1页共1页				
标记 MARK.	ECN 编号/变更内容 ECN_NO/DEFINITION	修改 REVISE	核准 APPROVE	日期 DATE	批准 APPROVE	表面积 SA.	角法 PROJ.	比例 SCALE	NC	版本 REV.	A0