

## 1. 产品特点 Product features

- 电流转换率(Current transfer ratio)  
CTR: 50~600% at  $I_F = 5\text{mA}$ ,  $V_{ce} = 5\text{V}$   
CTR: 63-320% at  $I_F = 10\text{mA}$ ,  $V_{ce} = 5\text{V}$
- 输入与输出高隔离电压( $V_{iso} = 5000\text{ V rms}$ )  
High isolation voltage between inputs and output ( $V_{iso} = 5000\text{ V rms}$ )
- 8mm长爬电距离 8mm long creepage distance
- 紧凑型4引脚LSOP外形尺寸为2.1mm Compact 4 Pin LSOP with a 2.1 mm profile
- 不含卤素(溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯<1500ppm)  
Halogen free (Br < 900ppm, Cl < 900ppm, Br+Cl < 1500ppm)
- 符合欧盟REACH法规 Compliance with EU REACH
- 无Pb且符合ROHS标准 Pb free and compliant with RoHS standards



## 2. 产品描述 Product Description

- KTP-101X系列由一个红外发射二极管,光耦合到一个光电晶体管构成光电耦合器  
KTP-101X series contains an infrared emitting diode, optically coupled to a phototransistor detector.
- 它们封装在4引脚LSOP封装中  
They are packaged in a 4-pin LSOP package

## 3. 产品应用 Product Applications

- 家用电器, 如电风扇加热器等 Home appliances, such as fan heaters, etc.
- 可编程控制器 Programmable controllers
- 电信设备 Telecommunication equipments
- 不同电位和阻抗电路间的信号传输  
Signal transmission between circuits of different potentials and impedances
- 测量仪器等 measuring instruments, etc

## 4. 功能图 Functional Diagram



引脚配置 Pin Configuration

1. 阳极Anode
2. 阴极Cathode
3. 发射极Emitter
4. 集电极Collector

## 5. 光电特性 Electrical-Optical characteristics

• 最大限度额定值(温度=25°C) Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter		符号 Symbol	额定值 Rated Value	单位 Unit
输入 Input	正向电流 Forward current	$I_F$	60	mA
	峰值正向电流(1us脉冲) Peak forward current (1us pulse)	$I_{FP}$	1.5	A
	反向电压 Reverse voltage	$V_R$	6	V
	输入功耗 Input Power dissipation	$P_D$	100	mW
输出 Output	集电极电流 Collector current	$I_C$	50	mA
	集电极与发射极间电压 Collector and emitter Voltage	$V_{CEO}$	80	V
	发射极与集电极间电压 Emitter and Collector Voltage	$V_{ECO}$	7	V
	输出功耗 Output Power dissipation	$P_C$	150	mW
总消耗功率 Total Consume Power		$P_{TOT}$	250	mW
隔离电压 (1*) Isolation Voltage		$V_{iso}$	5000	Vrms
工作温度 Operating temperature		$T_{OPR}$	-55 to +110	°C
储存温度 Storage temperature		$T_{STG}$	-55 to +125	°C
焊接温度 (2*) Soldering temperature		$T_{SOL}$	260	°C

附注(Notes):

1\* 交流电源1分钟内, 相对湿度40~60%环境下, 隔离电压测试方法, 引脚1&2短接在一起, 引脚3&4短接在一起  
AC for 1 minute, 40~60%RH in this test, Pin 1,2 are shorted together, and 3,4 are shorted together

2\* 焊接时间为10秒 Soldering time is 10 seconds

## 6. 电气特性(Ta=25°C,除非另有规定)

## Electrical Characteristics(Ta=25°C unless specified otherwise)

参数 Parameter		符号 Symbol	最小值 Min.	规格值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	条件 Condition
输入 In put	正向电压 Forward voltage	$V_F$	-	1.45	1.5	V	$I_F=50mA$
	反向电流 Reverse current	$I_R$	-	-	10	$\mu A$	$V_R=6V$
	输入电容 Input capacitance	$C_{in}$	-	50	-	pF	$V=0, f=1kHz$
输出 Out put	集电极与发射极间暗电流 Collector-Emitter dark current	$I_{CEO}$	-	-	100	nA	$V_{CE}=20V$ $I_F=0mA$
	集电极与发射极间击穿电压 Collector-Emitter breakdown voltage	$V_{CEO}$	80	-	-	V	$I_C=0.1mA$ $I_F=0mA$
	发射极与集电极间击穿电压 Emitter-Collector breakdown voltage	$V_{ECO}$	7	-	-	V	$I_E=0.1mA$ $I_F=0mA$
传输特性 Transfer Characteristics	集电极与发射极间饱和电压 Collector-Emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	-	-	0.3	V	$I_F=10mA$ $I_C=1mA$
	隔离电阻 Isolation resistance	$R_{ISO}$	$5 \times 10^{10}$	-	-	$\Omega$	$V_{IO}=500Vdc$ 40~60% R.H.
	浮动电容 Floating capacitance	$C_f$	-	-	1.0	pF	$V_{IO}=0, f=1MHz$
	上升时间 Rise time	$t_r$	-	-	18	$\mu s$	$V_{CE}=5V,$ $I_C=5mA,$ $R_L=100\Omega$
	下降时间 Fall time	$t_f$	-	-	18	$\mu s$	
	开启时间 Turn on time	$T_{on}$	-	4	-	$\mu s$	$V_{CE}=5V,$ $I_C=5mA,$ $R_L=100\Omega$
	关闭时间 Turn off time	$T_{off}$	-	3	-	$\mu s$	

- 温度Ta=25°C下规格值 Typical values at Ta = 25°C

Transfer Characteristics level table (Ta=25°C unless specified otherwise)

参数 Parameter		符号 Symbol	最小值 Min.	规格值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	条件 Condition
电流传输比 Current Transferratio	KTP-1010	CTR	50	-	600	%	I <sub>F</sub> =5mA V <sub>CE</sub> =5V
	KTP-1017		80	-	160		
	KTP-1018		130	-	260		
	KTP-1019		200	-	400		
	KTP-1012	CTR	63	-	125	%	I <sub>F</sub> =10mA V <sub>CE</sub> =5V
	KTP-1013		100	-	200		
	KTP-1014		160	-	320		
	KTP-1012		22	-	-		I <sub>F</sub> =1mA V <sub>CE</sub> =5V
	KTP-1013		34	-	-		
	KTP-1014		56	-	-		

KTP Semiconductor

## 7. 可靠性试验 Reliability Test

序号 NO.	试验项目 Test Items	参考标准 Reference	试验条件 Test conditions	试验过程 Test process	试验数 Qty.(pcs)	允收水准 LTPD
1	温度循环 TC	JESD22-A104C	H:125±5°C 15min t5min L:-55±5°C 15min	300cycle	45	0/45
2	高温操作寿命 HTOL	JESD22-A108C	HTOL@110±5°C I <sub>F</sub> =10mA、 I <sub>C</sub> =10mA	168、500、 1000hrs	45	0/45
3	高温反向偏压 HTRB	JESD22-A108C	HTRB@125±5°C V <sub>ce</sub> =60V	168、500、 1000hrs	45	0/45
4	温湿度反向偏 压寿命试验 H3TRB	JESD22-A101-B	H3TRB@ 85±5°C、 85±5%RH V <sub>ce</sub> =60V	168、500、 1000hrs	45	0/45
5	压力锅 Autoclave	JESD22-A102-C	T <sub>a</sub> =121±5°C, 100±5%RH, 2atm	96hrs	45	0/45
6	高温储存 HTS	JESD22-A103C	HTS@125±5°C	168、500、 1000hrs	45	0/45
7	低温储存 LTS	JESD22-A119	LTS@-55±5°C	168、500、 1000hrs	45	0/45
8	耐锡热试验 RSH	JESD22-B106C	RSH@260±5°C	10sec*3times	45	0/45
9	可焊性 SD	JESD22-B102D	Pb-free@ 245±5°C	3sec*1times	22	0/22
备注 Remarks	以上试验项目如与客户试验要求存在差异或者特殊客户特殊要求的,可根据实际情况按照客户的要求进行试 作,客户未要求依我司试验标准试作,不同产品使用不同电流进行测试 All the tests should be performed according to customers' actual requirements, while difference of test standard or special requirements exist. Otherwise, all the tests are performed according to the standard listed above. Different current is applied to the tests of different product models					

## 8. 特性曲线 Characteristic Curves

图1. 正向电流与正向电压的关系  
Figure1. Forward Current VS Forward Voltage




图2. 集电极暗电流与环境温度的关系  
Collector Dark Current vs Ambient Temperature




图3. 集电极电流与正向电流的关系  
Figure1. Forward Current VS Forward Voltage




图4. 电流传输比与正向电流  
Current Transfer Ratio vs Forward Current




图5. 集电极电流与集电极-发射极电压  
Collector Current vs Collector-Emmitter Voltage




图6. 集电极电流与集电极-发射极电压  
Collector Current vs Collector-Emmitter Voltage




图7. 电流传输比与环境温度关系




图8. 电流传输比与环境温度关系




图9. 开启时间/关闭时间 vs 集电极电流




图10. 开启/关闭时间与正向电流的关系






图11. 开关时间测试电路与波形  
Switching Time Test Circuit vs Waveforms



## 9. 订单信息 Order Information

- 材料编号 Part Number

**KTP-101X-Y-AW-W**

### 附注(Notes):

KTP-101 = 材料编号 Part No.

X = 表示CTR等级(0、2、3、4、7、8或9)  
CTR Rank (0, 2, 3, 4, 7, 8 or 9)

Y = 载带和卷轴包装方式(TA、TB或无)  
Tape and reel option (TA, TB or none)

AW = 表示消费级 Consumer-grade


W = 表示内部识别码(有或无)  
Internal Identification code(yes or none)

选项 Option	描述 Description	包装数量 Packing quantity
(TA)	TA载带和卷轴选项 TA Tape & reel option	每卷3000pcs 3000 units per tube
(TB)	TB载带和卷轴选项 TB Tape & reel option	每卷3000pcs 3000 units per tube
/	内盒装: 每盒3盘 Inner box packaging: 3reels/box	每盒9000pcs 9000pcs per box
/	每箱装:10个内盒 Pack per Carton:10 inner boxes	每箱90000pcs 90000pccs per Carton


## 10. 封装尺寸(单位:毫米) Package Drawing(Unit:mm)

- 包装尺寸 (尺寸单位为mm)

Package Dimension (Dimensions in mm)



- 表面贴片类型PIN脚焊盘布局 Surface patch type PIN foot pad layout




### 附注(Notes):

- 推荐焊盘尺寸仅供参考 Suggested pad dimension is just for reference only
- 请根据个人需求修改焊盘尺寸 Please modify the pad dimension based on individual need


## 11. 料带和卷轴包装规格 Tape & Reel Packing Specifications

• 选择TA Option TA




卷轴进给方向 Direction of feed from reel

• 选择TB Option TB



卷轴进给方向 Direction of feed from reel

### 料带尺寸 Material belt size




尺寸编号 Dimension No.	A0	B0	D0	D1	E	F
尺寸(mm) Dimension(mm)	3.9±0.1	10.82±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1	1.75±0.1	7.5±0.1
尺寸编号 Dimension No.	P0	P1	P2	T	W	K0
尺寸(mm) Dimension(mm)	4.0±0.1	8.0±0.1	2.0±0.1	0.4±0.05	16.0±0.3	2.25±0.1

## 12. 焊接温度曲线 Temperature Profile Of Soldering

### • 回流焊温度曲线 Reflow soldering

建议在下面所示的温度和时间分布条件下, 进行一次回流焊作业, 不得超过三次

One time soldering reflow is recommended within the condition of temperature and time profile shown below. Do not solder more than three times.



项目 Item	符号 Symbol	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
预热温度 Preheat Temperature	Ts	150	200	°C
预热时间 Preheat Time	ts	60	120	s
升温速率 Ramp-Up Rate (TL to Tp)	-	-	3	°C/s
液相线温度 Liquidus Temperature	TL	217		°C
高于液相线温度 (TL) 的时间 Time above Liquidus Temperature TL	tL	60	100	s
峰值温度 Peak Temperature	Tp	-	260	°C
Tc 在 (Tp-5) 和 Tp 之间的时间 Time During Which Tc Is Between (Tp-5) and Tp	tp	-	30	s
降温速率 Ramp-down Rate (Tp to TL)	-	-	6	°C/s