






REVISIONS					
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		NEW DRAWING	16 JUL 2009	SCH	TS
A1		NEW MQS VESRION 2-1 ADDED	07 NOV 2025	AG	TSS



- Bemerkungen  
NOTES
- 1 Massgebend ist der deutsche Text  
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BINDING
  - 2 Verpackung: Schuetfgut  
PACKAGING: LOOSE PIECE
  - 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen  
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
  - 4 DIN 16901-140 mittig ueber Nennmass  
CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION
  - 5 Passend zu Buchsenkontakt MQS FFC (kurz) siehe TE Nr: 1452852  
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT MQS FFC (SHORT) SEE
  - 6 Passend zu Buchsenkontakt MQS siehe TE Nr: 929454  
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT MQS SEE
  - 7 Zulaessiger Regeneratanteil max.25%  
RECYCLED MATERIAL MAX.25% PERMISSIBLE
- 1- -1 wie gezeichnet  
AS SHOWN



2-929089-1	B	A	schwarz/BLACK	K	0.55	185730-1	-	A1
1-929089-1	B	A	schwarz/BLACK	K	0.54	1-1355730-1	1-968700-1	
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	OBERFLAECHE SURFACE	ART KIND	GRAMM	Stiftleiste PIN HEADER	Stiftgehaeuse PIN HOUSING	
			FARBE/COLOUR	GEWICHT WEIGHT		TE	TE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS SPECIFIED: ALLE TOLERANZEN

0 PLC ±0.15  
1 PLC ±0.1  
2 PLC ±0.05  
3 PLC ±0.025  
4 PLC ±0.015

ANGLES/WINKEL: ±2°  
FINISH/OBERFLAECHE/FINISCH

MATERIAL: -

DWN: S.Schelhorn  
CHK: T.Sieler  
APVD: -

16 JUL 2009  
16 JUL 2009

NAME: MQS/FFC SOCKET HOUSING, 3 POS.  
MQS/FFC BUCHSENGEHAEUSE, 3 POL.

PRODUCT SPEC: 108-18157  
APPLICATION SPEC: VERARBEITUNGSPEZ.

SIZE: A1  
CAGE CODE: 00779  
DRAWING NO: 929089

RESTRICTED TO: NUR FÜR: -

CUSTOMER DRAWING

SCALE: MASSSTAB 5:1  
SHEET: BLATT 1 OF 1  
REV: REV A1