




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40°C~ +105°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)


2x2P~2x12P

2x1P




Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	FG-5557-2x1Y	---	5.40
2	FG-5557-2x2Y	4.20	9.60
3	FG-5557-2x3Y	8.40	13.80
4	FG-5557-2x4Y	12.60	18.00
5	FG-5557-2x5Y	16.80	22.20
6	FG-5557-2x6Y	21.00	26.40
7	FG-5557-2x7Y	25.20	30.60
8	FG-5557-2x8Y	29.40	34.80
9	FG-5557-2x9Y	33.60	39.00
10	FG-5557-2x10Y	37.80	43.20
11	FG-5557-2x11Y	42.00	47.40
12	FG-5557-2x12Y	46.20	51.60

Circuit No.1




		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
		DIM	TOL	审核 CHECK					
		X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 孔座	版本 REV.	A
1		X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-5557-2xNY	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2


2x1 Pin




2x2 Pin




2x3 Pin




2x4 Pin




2x5 Pin




2x6 Pin




2x7 Pin




2x8 Pin




2x9 Pin




2x10 Pin



2x11 Pin



2x12 Pin



			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20)双排 孔座 Pin 位图	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-5557-2xNY	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°						