



1.技术参数：
1.1 额定电流：0.5A AC/DC
1.2 额定电压：50V AC/DC
1.3 耐 电 压：500V ACminute
1.4 接触电阻：20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻：100MΩ MIN
2.工作温度：-40℃～+105℃















印制线路板

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2PIN	0.80	3.90	1.94
3PIN	1.60	4.70	2.74
4PIN	2.40	5.50	3.54
5PIN	3.20	6.30	4.34
6PIN	4.00	7.10	5.14
7PIN	4.80	7.90	5.94
8PIN	5.60	8.70	6.74
9PIN	6.40	9.50	7.54
10PIN	7.20	10.30	8.34
11PIN	8.00	11.10	9.14
12PIN	8.80	11.90	9.94
13PIN	9.60	12.70	10.74
14PIN	10.40	13.50	11.54
15PIN	11.20	14.30	12.34
16PIN	12.00	15.10	13.14
17PIN	12.80	15.90	13.94
18PIN	13.60	16.70	14.74

NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	Vicryst R8535	本色
②	焊片	2 PCS	磷铜	亮锡
③	PIN针	2～16 PCS	磷铜	亮锡
④	盖板	1 PCS	Vicryst R8535	本色

更改记录	标记	变更内容	签名/日期
	①	尺寸0.62±0.05更改0.7±0.1	
	②	尺寸1.90更改1.7	
	③	原图未体现产品已有的锁扣结构，现增绘锁扣视图。	

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 19.09.12
审核	赵先礼 19.09.12
批准	田泽民 19.09.12

品名	0.8-nAB
图号	LQ-0.8-NPLT
浙江领强电子科技有限公司	