











	1	2	3	4	5	6	7	8																																																				
A	linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—		□		⊥		版本 Version		描述 Description		设计 Design		批准 Approved		日期 Date																																					
	variable range	to	over	over	over	over	over	over	to	to	to	to	to	to	to	A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10	A																																							
	tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60																																																	
B																																																												
C													<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">材质及电镀 MATERIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>螺丝 Screws</td> <td>M2.0, 钢, 镀锌 M2.0, Steel, Zn plated</td> </tr> <tr> <td>弹片 Spring</td> <td>铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated</td> </tr> <tr> <td>方针 Pin header</td> <td>铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated</td> </tr> <tr> <td>塑件 Housing</td> <td>PAG6, UL94V-0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">电气性能 ELECTRICAL</th> </tr> <tr> <td>参考标准 Stanard</td> <td>UL IEC</td> </tr> <tr> <td>额定电压 Rated voltage</td> <td>300V 250V</td> </tr> <tr> <td>额定电流 Rated current</td> <td>7A 10A</td> </tr> <tr> <td>使用线径 Wire range</td> <td>24-18AWG 1.0mm²</td> </tr> <tr> <td>接触电阻 Contact resistance</td> <td>20mΩ</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻 Insulation resistance</td> <td>500MΩ/DC500V</td> </tr> <tr> <td>耐电压 Withstanding voltage</td> <td>AC1600V/1Min</td> </tr> <tr> <th colspan="2">机械性能 MECHANICAL</th> </tr> <tr> <td>温度范围 Temp. range</td> <td>-40℃ ~ +105℃</td> </tr> <tr> <td>瞬时温度 Max. soldering</td> <td>+250℃ for 5 Sec</td> </tr> <tr> <td>扭矩 Torque</td> <td>2.04kgf.cm/0.2N.m</td> </tr> <tr> <td>剥线长度 Strip length</td> <td>4.5~5mm</td> </tr> </tbody> </table>												材质及电镀 MATERIAL		螺丝 Screws	M2.0, 钢, 镀锌 M2.0, Steel, Zn plated	弹片 Spring	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated	方针 Pin header	铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated	塑件 Housing	PAG6, UL94V-0	电气性能 ELECTRICAL		参考标准 Stanard	UL IEC	额定电压 Rated voltage	300V 250V	额定电流 Rated current	7A 10A	使用线径 Wire range	24-18AWG 1.0mm ²	接触电阻 Contact resistance	20mΩ	绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V	耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min	机械性能 MECHANICAL		温度范围 Temp. range	-40℃ ~ +105℃	瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec	扭矩 Torque	2.04kgf.cm/0.2N.m	剥线长度 Strip length	4.5~5mm
材质及电镀 MATERIAL																																																												
螺丝 Screws	M2.0, 钢, 镀锌 M2.0, Steel, Zn plated																																																											
弹片 Spring	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated																																																											
方针 Pin header	铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated																																																											
塑件 Housing	PAG6, UL94V-0																																																											
电气性能 ELECTRICAL																																																												
参考标准 Stanard	UL IEC																																																											
额定电压 Rated voltage	300V 250V																																																											
额定电流 Rated current	7A 10A																																																											
使用线径 Wire range	24-18AWG 1.0mm ²																																																											
接触电阻 Contact resistance	20mΩ																																																											
绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V																																																											
耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min																																																											
机械性能 MECHANICAL																																																												
温度范围 Temp. range	-40℃ ~ +105℃																																																											
瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec																																																											
扭矩 Torque	2.04kgf.cm/0.2N.m																																																											
剥线长度 Strip length	4.5~5mm																																																											
D																																																												
E																																																												
F													<p>编码原则 (Product Number Code):</p> <p>WJ350V-3.5-XXP-1Y-00A</p> <p>产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color)</p> <table border="1"> <tr> <td>1: 单倍间距 (Single Pitch)</td> <td>2: 双倍间距 (Double Pitch)</td> <td>3: 灰色 (Grey)</td> <td>4: 蓝色 (Blue)</td> <td>5: 黑色 (Black)</td> <td>6: 红色 (Red)</td> <td>7: 透明 (Transparent)</td> <td>8: 黄色 (Yellow)</td> <td>9: 白色 (White)</td> </tr> </table>												1: 单倍间距 (Single Pitch)	2: 双倍间距 (Double Pitch)	3: 灰色 (Grey)	4: 蓝色 (Blue)	5: 黑色 (Black)	6: 红色 (Red)	7: 透明 (Transparent)	8: 黄色 (Yellow)	9: 白色 (White)																											
1: 单倍间距 (Single Pitch)	2: 双倍间距 (Double Pitch)	3: 灰色 (Grey)	4: 蓝色 (Blue)	5: 黑色 (Black)	6: 红色 (Red)	7: 透明 (Transparent)	8: 黄色 (Yellow)	9: 白色 (White)																																																				
G	 <p>PCB LAYOUT</p>												<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)</th> <th colspan="2">螺钉式PCB接线端子 PCB SCREW TERMINAL BLOCK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>图纸类型 (TYPE)</td> <td>CUSTOMER DRAWING</td> <td>型号 (NAME)</td> <td>WJ350V-3.5-XXP-1Y-00A</td> </tr> <tr> <td>单位 (UNITS)</td> <td>mm</td> <td>版本 (VERSION)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>尺寸 (SIZE)</td> <td>A4</td> <td colspan="2">   宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd </td> </tr> <tr> <td>比例 (SCALE)</td> <td>1:1</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>图页 (SHEET)</td> <td>1/1</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>												第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)		螺钉式PCB接线端子 PCB SCREW TERMINAL BLOCK		图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ350V-3.5-XXP-1Y-00A	单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A	尺寸 (SIZE)	A4	  宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd		比例 (SCALE)	1:1			图页 (SHEET)	1/1														
第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)		螺钉式PCB接线端子 PCB SCREW TERMINAL BLOCK																																																										
图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ350V-3.5-XXP-1Y-00A																																																									
单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A																																																									
尺寸 (SIZE)	A4	  宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd																																																										
比例 (SCALE)	1:1																																																											
图页 (SHEET)	1/1																																																											
H																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																				