

1	2		3		4		5		6		7		8		
linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	\square	\perp	版本 Version	描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date
variable range	to	over 6	over 10	over 30	over 60	over 100	over 160	to	over 10	over 100	A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10
tolerance	± 0.20	± 0.30	± 0.50	± 0.70	± 1.00	± 1.30	± 1.60	0.10	0.30	0.60					
											材质及电镀 MATERIAL 螺丝 Screws: M3.0, 钢, 镀锌 M3.0, Steel, Zn plated 弹片 Spring: 铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated 方针 Pin header: 铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated 塑件 Housing: PA66, UL94V-0 电气性能 ELECTRICAL 参考标准 Stanard: UL IEC 额定电压 Rated voltage: 250V 400V 额定电流 Rated current: 16A 17A 使用线径 Wire range: 22-14AWG 1.5mm ² 接触电阻 Contact resistance: 20m Ω 绝缘电阻 Insulation resistance: 500M Ω /DC500V 耐电压 Withstanding voltage: AC1600V/1Min 机械性能 MECHANICAL 温度范围 Temp. range: -40 $^{\circ}$ C ~ +105 $^{\circ}$ C 瞬时温度 Max. soldering: +250 $^{\circ}$ C for 5 Sec 扭矩 Torque: 5.10kgf.cm/0.5N.m 剥线长度 Strip length: 4~5mm				
PCB LAYOUT 第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION) 图纸类型 (TYPE): CUSTOMER DRAWING 单位 (UNITS): mm 版本 (VERSION): A 尺寸 (SIZE): A4 比例 (SCALE): 1:1 图页 (SHEET): 1/1											螺钉式PCB接线端子 PCB SCREW TERMINAL BLOCK 型号 (NAME): WJ300V-5.0-XXP-1Y-00A 宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd				
编码原则 (Product Number Code): WJ300V-5.0-XXP-1Y-00A 产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color) 1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch) 3: 灰色 (Grey) 4: 蓝色 (Blue) 5: 黑色 (Black) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White)															