

1	2		3		4		5		6		7		8			
linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	□	⊥	版本 Version	描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date	
A	variable range	to	over 6	over 10	over 30	over 60	over 100	over 160	to	over 10	over 100	A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10
		6	to 10	to 30	to 60	to 100	to 160	to 10	to 100							
tolerance		±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60					
													材质及电镀 MATERIAL			
													螺丝 Screws M2.5, 钢, 镀锌 M2.5, Steel, Zn plated			
													方块 Cage 铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated			
													焊脚 Pin header 铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated			
													塑件 Housing PA66, UL94V-0			
													电气性能 ELECTRICAL			
													参考标准 Stanard UL IEC			
													额定电压 Rated voltage 300V 630V			
													额定电流 Rated current 10A 20A			
													使用线径 Wire range 22-12AWG 2.5mm ²			
													接触电阻 Contact resistance 20mΩ			
													绝缘电阻 Insulation resistance 500MΩ/DC500V			
													耐电压 Withstanding voltage AC1600V/1Min			
													机械性能 MECHANICAL			
													温度范围 Temp. range -40℃ ~ +105℃			
													瞬时温度 Max. soldering +250℃ for 5 Sec			
													扭矩 Torque 4.08kgf.cm/0.4N.m			
													剥线长度 Strip length 6~7mm			
													编码原则 (Product Number Code):			
													WJ128V-7.5-XXP-1Y-00A			
													产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color)			
													1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch)			
													1: 灰色 (Grey) 2: 蓝色 (Blue) 3: 黑色 (Black) 4: 绿色 (Green) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White)			
													第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)			
													螺钉式PCB接线端子 PCB SCREW TERMINAL BLOCK			
													图纸类型 (TYPE) CUSTOMER DRAWING 型号 (NAME) WJ128V-7.5-XXP-1Y-00A			
													单位 (UNITS) mm 版本 (VERSION) A			
													尺寸 (SIZE) A4			
													比例 (SCALE) 1:1			
													图页 (SHEET) 1/1			
													宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd			