









φ5.50mm公头详图



电路原理图



技术要求

1. 额定值: DC 30V 4A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围: -30-70℃;
7. 插座使用寿命: 5000次;

电话: 0769-82310511-867
邮箱: hooya89@hooya.hk

PIN $\phi 2.0$
PIN $\phi 2.5$ ✓

6	定位片	DC-093D-06	铁皮 T=0.25	铜锡	1	
5	接触片	DC-093D-05	磷铜 C5191 T=0.3	镀银	1	
4	外壳	DC-093D-04	黄铜 H62 Y=0.3	镍	1	
3	前盖	DC-093D-03	不锈钢 SUS301 T=0.15	清洗	1	
2	圆针	DC-093D-02	黄铜	镀银	1	φ2.5
1	基座	DC-093D-01	LCP		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备 注
产品名称		DC-522A#2.5-09	零部件图号		DC-522A#2.5-09	
零部件名称		外 形 图			材 料	
			版 本	A	比 例	2:1
设 计			单 位	mm	第 2 张	共 8 张
审 核			 DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 皓宇 东莞市弘皓电子有限公司			
批 准						

旧底图总号

底图总号

日期 签名