





技术要求:

1. 塑件材料: PA66(UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度: $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $235\pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
10. 铅和铜等六大有害物质含量要符合环保要求.

2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底锡 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94 V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

Part No	Pin	A	W	C
JXT-ZH1.5-2PZZ-P11	2	1.50	3.60	4.50
JXT-ZH1.5-3PZZ-P11	3	3.00	5.10	6.00
JXT-ZH1.5-4PZZ-P11	4	4.50	6.60	7.50
JXT-ZH1.5-5PZZ-P11	5	6.00	8.10	9.00
JXT-ZH1.5-6PZZ-P11	6	7.50	9.60	10.50
JXT-ZH1.5-7PZZ-P11	7	9.00	11.10	12.00
JXT-ZH1.5-8PZZ-P11	8	10.50	12.60	13.50
JXT-ZH1.5-9PZZ-P11	9	12.00	14.10	15.00
JXT-ZH1.5-10PZZ-P11	10	13.50	15.60	16.50
JXT-ZH1.5-11PZZ-P11	11	15.00	17.00	18.00
JXT-ZH1.5-12PZZ-P11	12	16.50	18.60	19.50
JXT-ZH1.5-13PZZ-P11	13	18.00	20.10	21.00
JXT-ZH1.5-14PZZ-P11	14	19.50	21.60	22.50
JXT-ZH1.5-15PZZ-P11	15	21.00	23.10	24.00
JXT-ZH1.5-16PZZ-P11	16	22.50	24.60	25.50



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X ±0.20	X.* ±10'	PART NO.	TITLE:	
.XX ±0.10	.X.* ± 8'	JXT-ZH1.5-NPZZ-P11	ZH1.5MM 直针	
.XXX ±0.05	.XX.* ± 5'	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG	
UNITS	mm	CHED: Olvia		SCALE
MATERILA	---	APPD: Ava		SHEET
FINISH	---		N:A	1/1