


名称	规格	料号	编号
2R-8P-2. 2PH顶针	PGC1. 7-7. 65-1. 5-2R-8P-2. 2*2. 2PH-3. 5H	2LC000-725	PC8001



顶针技术要求:

- 材料:
针管: 黄铜 C3604
针头: 黄铜 C3604
弹簧: 不锈钢#304
塑胶: LCP
- 电镀:
针管: 镀镍50-100U"后镀金5U"
针头: 镀镍50-100U"后镀金10U"
- 电气特性:
电压&电流: 直流电12伏: 2安最大, 温度范围-40~85度
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
- 机械特性:
弹力: 在正常工作高度的弹力120g±20%
寿命: 10000次最少
- 包装方式: 编带包装, 500pcs/卷

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

第三角法		品 名	日期	2023/9/16
未注公差参见标准	0.02	规 格	设计	Mr. jin
	0.03	材 质	审 核	
0.0 = ±0.1	0.02	客户料号	确 认	
0.00 = ±0.05	0.04	表面处理	单 位	mm
0.000 = -	0.02	图 号	比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸				