


名称	规格	料号	编号
3P-3.5PH公座	PGC1.8-13.9-4.0-W0.7-2.4-3P-3.5PH-2.3H	2LC000-728	PC3001



顶针技术要求:

- 材料:
针管: 黄铜 C3602
针头: 黄铜 C3604
弹簧: 不锈钢#304
塑胶: PA9T
- 电镀:
针管: 镀镍50-100U"后镀金3U"
针头: 镀镍50-100U"后镀金5U"
- 电气特性:
电压&电流: 直流电12伏: 2安最大, 温度范围-40~85度
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗100毫欧静态
- 机械特性:
弹力: 在正常工作高度的弹力90g±20%
寿命: 10000次最少
- 包装方式: 散装

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司						
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.						
 第三角法		品 名		日期	2021/12/30	
未注公差参见标准		0.02	规 格		设计	Mr.jin
0 = -		0.03	材 质		审核	
0.0 = ±0.1		0.02	客户料号		确 认	
0.00 = ±0.05		0.04				
0.000 = -		0.02	表面处理		单 位	mm
请勿实测图纸			图 号		比 例	1:1 版本 REV:00