


名称	规格	料号	编号
3P-3.0PH公座	PGC1. 8-13. 2-3. 3-W0. 7-2. 4-3P-3. 0PH-2. 5H	2LC000-727	PC3039



顶针技术要求:

- 材料:
针管: 黄铜 C3604
针头: 黄铜 C3604
弹簧: 不锈钢#304
- 电镀:
针管: 镀镍50-100U"后镀金3U"
针头: 镀镍50-100U"后镀金3U"
- 电气特性:
电压&电流: 直流电5伏: 3安最大, 温度范围-40~85度
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
- 机械特性:
弹力: 在正常工作高度的弹力150g±20%
寿命: 10000次最少
- 包装方式: 散装

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司				
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.				
第三角法		品 名	日期	2025/4/23
未注公差参见标准	0.02	规 格	设计	Mr. jin
0 = -	0.03	材 质	审 核	
0.0 = ±0.1	0.02	客户料号	确 认	
0.00 = ±0.05	0.04	表面处理	单 位	mm
0.000 = -	0.02	图 号	比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸				