




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing LCP UL94V-0 Natural
Cap LCP UL94V-0 Natural
Contacts Brass/Sn-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XH-2A-LCP-04	2.50	6.10	7.50
3	HC-XH-3A-LCP-04	5.00	8.60	10.00
4	HC-XH-4A-LCP-04	7.50	11.10	12.50
5	HC-XH-5A-LCP-04	10.00	13.60	15.00
6	HC-XH-6A-LCP-04	12.50	16.10	17.50
7	HC-XH-7A-LCP-04	15.00	18.60	20.00
8	HC-XH-8A-LCP-04	17.50	21.10	22.50
9	HC-XH-9A-LCP-04	20.00	23.60	25.00
10	HC-XH-10A-LCP-04	22.50	26.10	27.50
11	HC-XH-11A-LCP-04	25.00	28.60	30.00
12	HC-XH-12A-LCP-04	27.50	31.10	32.50
13	HC-XH-13A-LCP-04	30.00	33.60	35.00
14	HC-XH-14A-LCP-04	32.50	36.10	37.50
15	HC-XH-15A-LCP-04	35.00	38.60	40.00
16	HC-XH-16A-LCP-04	37.50	41.10	42.50

Ordering Information

HC-XH- N*** - LCP - * - 04

Pin

Type

Colour

Pin 1

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6

Pin 7

Pin 8

Pin 9

Pin 10

Pin 11


Pin 12

Pin 13

Pin 14

Pin 15

Pin 16

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	04	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH(2.50) 单排 直针	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XH-NA-LCP-04	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								