REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











1.塑件表面应光洁、无毛边,无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.锁扣窗口:2~3PIN为1个,>4PIN为2个。
3.不同PIN位吸盖加入/取出力有差异,实属正常现象.





锁扣位置

Part No	PIN	A	B	C	D
AF-MX1.25-2PLT-W1	2	1.25	7.50		3.25
AF-MX1.25-3PLT-W1	3	2.50	8.75		4.50
AF-MX1.25-4PLT-W1	4	3.75	10.00	2.50	5.75
AF-MX1.25-5PLT-W1	5	5.00	11.25	3.75	7.00
AF-MX1.25-6PLT-W1	6	6.25	12.50	5.00	8.25
AF-MX1.25-7PLT-W1	7	7.50	13.75	6.25	9.50
AF-MX1.25-8PLT-W1	8	8.75	15.00	7.50	10.75
AF-MX1.25-9PLT-W1	9	10.00	16.25	8.75	12.00
AF-MX1.25-10PLT-W1	10	11.25	17.50	10.00	13.25
AF-MX1.25-11PLT-W1	11	12.50	18.75	11.25	14.50
AF-MX1.25-12PLT-W1	12	13.75	20.00	12.50	15.75
AF-MX1.25-13PLT-W1	13	15.00	21.25	13.75	17.00
AF-MX1.25-14PLT-W1	14	16.25	22.50	15.00	18.25
AF-MX1.25-15PLT-W1	15	17.50	23.75	16.25	19.50
AF-MX1.25-16PLT-W1	16	18.75	25.00	17.50	20.75

NOTES:
1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:
1.Spacing: 1.25
2.Voltage Rating: 125V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 100MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -25℃ ~+ 85℃

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.20 x.x ±0.10 x.xx ±0.05 GENERAL ANGLE: x.° ±5° x.x° ±3° x.xx° ±1°	TITLE: WAFER 1.25 立贴	
	DWG. NO.: AF-MX1.25-NPLT-W1	CHECKED: MAX
	PART NO.: AF-MX1.25-NPLT-W1	DRAWN: ELLA
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL