REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











Part No	Pin	A	B	C
AF-SH1.0-2PWT-W1	2	1.00	4.35	2.60
AF-SH1.0-3PWT-W1	3	2.00	5.35	3.60
AF-SH1.0-4PWT-W1	4	3.00	6.35	4.60
AF-SH1.0-5PWT-W1	5	4.00	7.35	5.60
AF-SH1.0-6PWT-W1	6	5.00	8.35	6.60
AF-SH1.0-7PWT-W1	7	6.00	9.35	7.60
AF-SH1.0-8PWT-W1	8	7.00	10.35	8.60
AF-SH1.0-9PWT-W1	9	8.00	11.35	9.60
AF-SH1.0-10PWT-W1	10	9.00	12.35	10.60
AF-SH1.0-11PWT-W1	11	10.00	13.35	11.60
AF-SH1.0-12PWT-W1	12	11.00	14.35	12.60
AF-SH1.0-13PWT-W1	13	12.00	15.35	13.60
AF-SH1.0-14PWT-W1	14	13.00	16.35	14.60
AF-SH1.0-15PWT-W1	15	14.00	17.35	15.60
AF-SH1.0-16PWT-W1	16	15.00	18.35	16.60
AF-SH1.0-20PWT-W1	20	19.00	22.35	20.60

NOTES:
1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:
1.Spacing: 1.0
2.Voltage Rating: 50V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 100MΩ Min
5.Contact Resistance: 30mΩ Max
6.Withstanding voltage: 250V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -40℃ ~+ 85℃

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.	TITLE: WAFER 1.00 卧贴		
x.	±0.20			
x.x	±0.10			
x.xx	±0.05			
GENERAL ANGLE:		DWG. NO.: AF-SH1.0-NPWT-W1	CHECKED: MAX	
x.°	±5°			
x.x°	±3°			
x.xx°	±1°	PART NO.: AF-SH1.0-NPWT-W1	DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	