REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE







Part No	Pin	A	B
AF-HA2.54-2PZZ-R2	2	2.5	7.5
AF-HA2.54-3PZZ-R2	3	5.0	10.0
AF-HA2.54-4PZZ-R2	4	7.5	12.5
AF-HA2.54-5PZZ-R2	5	10.0	15.0
AF-HA2.54-6PZZ-R2	6	12.5	17.5
AF-HA2.54-7PZZ-R2	7	15.0	20.0
AF-HA2.54-8PZZ-R2	8	17.5	22.5
AF-HA2.54-9PZZ-R2	9	20.0	25.0
AF-HA2.54-10PZZ-R2	10	22.5	27.5
AF-HA2.54-11PZZ-R2	11	25.0	30.0
AF-HA2.54-12PZZ-R2	12	27.5	32.5
AF-HA2.54-13PZZ-R2	13	30.0	35.0
AF-HA2.54-14PZZ-R2	14	32.5	37.5
AF-HA2.54-15PZZ-R2	15	35.0	40.0
AF-HA2.54-16PZZ-R2	16	37.5	42.5
AF-HA2.54-17PZZ-R2	17	40.0	45.0







SECTION A-A

序号	品名	材质
1	HA2.5 胶芯	PA66 UL94V-2 Red
2	HA2.5 直针 端子	Copper Alloy/ Tin Plating

Technical Index:

1.Temperature range:-25°C~85°C.
2.Rated voltage:250V DC/AC(rms).
3.Rated current:3.0A.
4.Contact resistance:≤20mΩ.
5.Withstanding voltage:1000V AC/minute.
6.Insulation resistance:≥1000MΩ.



适用线路板(PCB LAYOUT)

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.50 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 GENERAL ANGLE: x.° ±5° x.x° ±3° x.xx° ±1°	TITLE: HA2.5 直针带扣	
	DWG. NO.: AF-HA2.54-NPZZ-R2	CHECKED: MAX
	PART NO.: AF-HA2.54-NPZZ-R2	DRAWN: ELLA
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL