


SKS 435 M

拧入式开关针
闭合器版本 (NO)

光栅:
≥ 4.50 mm
≥ 177 Mil
安装高度: 20.8 mm
开关行程: 6.0 mm

安装尺寸和功能尺寸



可用的针头形状

针头形状	针头直径	针头长度	其他规格	
			Ø	Ø (英寸)
1 02	Ø 2.90	A		

安装尺寸和安装高度

针头的安装高度为
20.8 mm。(带针套的尺寸)
测量尺寸。探针必须与针套一起使用。

机械数据

开关行程: 6.0 mm ± 0.2 mm
工作行程: 7.0 mm
最大行程: 8.0 mm
开关点的弹簧力: 13.5 N;
18.5 N; 23.5 N
工作行程时的弹簧力: 13.5 N;
18.5 N; 23.5 N

材料

绝缘: 特氟龙
针头: 黄铜, 镀金
针管: 黄铜, 镀金
弹簧: 钢, 镀金或不锈钢
针套: 黄铜, 镀金

建议的拧入扭矩:
最小: 10 cNm / 最大: 20 cNm

电气数据

额定电流: 3 A
(请参见第 100 页)

安装孔

材质为环氧玻璃布纸基板和环氧树脂材料:
Ø 3.48 - 3.49 mm

温度使用范围

标准: -40° 至 +80° C

订货示例

结构系列 针头材料 1 = 黄铜 针头形状 针头直径 (1/100 mm) 表面 A = 金 弹簧力 (dN) 型号

测试探针:

S K S 4 3 5 1 0 2 2 9 0 A 1 3 5 M

针套:

K S - 4 3 5 M 2,5