



- NOTES-
- MATERIAL SEE TABLE;
  - ELECTRICAL PERFORMANCES:
    - 2-1. RATED CURRENT: 0.3A;
    - 2-2. CONTACT RESISTANCE: 90mΩ Max. with AC 20mV, 1kHz and 1mA.;
    - 2-3. INSULATION RESISTANCE: 50mΩ min. With DC 100v.;
  - MECHANICAL PERFORMANCES:
    - 3-1. DURABILITY: 30 CYCLES;
    - 3-2. OPERATION TEMPERATURE: -40°C To +85°C;




Ass'y High(H)	Plastic High	
	Male (H1)	Female (H2)
1.50	1.14	1.40
2.00	1.14	1.90
2.50	1.14	2.40
3.00	1.14	2.90
3.50	1.14	3.40
4.00	1.14	3.90



Pin	10	12	20	24	30	34	40	44	50	60	70	80	90	100	120
A	4.60	5.00	6.60	7.40	8.60	9.40	10.60	11.40	12.60	14.60	16.60	18.60	20.60	22.60	26.60
B	-	-	1.93	2.43	3.18	3.68	5.08	5.86	5.50	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	14.00
C	1.60	2.00	3.60	4.40	5.60	6.40	7.60	8.40	9.60	11.60	13.60	15.60	17.60	19.60	23.60
D	1.00	1.00	1.00	1.20	1.50	2.30	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

2	Housing	1	LCP	Glass:30%	Black
1	Terminal	N	C5240ESH	Ni 50-90u"UNDERPLATING, GOLD FLASH OVER ALL	
ITEM	Part Name	Q'TY	MATERIAL	MATERIAL	REMARK



			GENREL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市富港科技有限公司						
			DIM	TOL	审 核 CHECK			产 品 名 称 TITLE	板 对 板 与 背 板 连 接 器	版 本 REV.	A
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL			产 品 料 号 PART NO.	FG-BTB40C-NDS-0.4V-3.0	单 位 UNITS	mm
			X.XX	±0.20	投 影 Projection				材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1
			X.XXX	±0.10							
序号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°							
1	初版发行										