





1.技术参数：
1.1 额定电流：1.0A AC/DC
1.2 额定电压：125V AC/DC
1.3 耐 电 压：500V AC/minute
1.4 接触电阻：20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻：100MΩ MIN
2.工作温度：-40℃～+105℃
3.将针座置于PCB板上，然后将产通过260±5℃回流焊，最高温区持续30秒。









Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2PIN	1.25	3.90	7.50	/
3PIN	2.50	5.15	8.75	/
4PIN	3.75	6.40	10.00	2.50
5PIN	5.00	7.65	11.25	3.75
6PIN	6.25	8.90	12.50	5.00
7PIN	7.50	10.15	13.75	6.25
8PIN	8.75	11.40	15.00	7.50
9PIN	10.0	12.65	16.25	8.75
10PIN	11.25	13.90	17.50	10.0
11PIN	12.50	15.15	18.75	11.25
12PIN	13.75	16.40	20.00	12.50
13PIN	15.00	17.65	21.25	13.75
14PIN	16.25	18.90	22.50	15.00
15PIN	17.50	20.15	23.75	16.25
16PIN	18.75	21.40	25.00	17.50

NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP 防火V-0	本色/黑色
②	焊片	2 PCS	磷铜	亮锡
③	PIN针	2～16 PCS	磷铜	亮锡

电镀标准：镍层：0.5～1.5um 锡层：2.5～3.5um

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	1.25-nAWB
图号	浙江领强电子科技有限公司
	LQ-MX1.25-NPWT-T