

0
~
3

>3
~
6

>6
~
10

>10
~
18

>18
~
30

>30
~
50

>50
~
80

>80
~
120

>120
~
180

>180
~
250

>250
~
315

>315
~
400

>400
~
500

>500

0.1/10

±2°

7.24

9.20

7.00

3.40±0.30

3.00

2.30

3.81

0.80

A(3.81x(N-1))

B(3.81xN+0.79)

C(3.81x(N-1))

2.30

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

1.40

PCB LAYOUT

3.00

3.81

3.00

</