




1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

4	卡紧圈	QSN6.5-0.1	金	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	内导体	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 7、介质耐压: 500V(AC 有效值)
- 6、机械寿命: ≥ 500 次
- 7、温度范围: -55℃~155℃
- 8、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ
- 9、盐雾试验: 满足48H

制图	版次	比例	型号规格 HL2-MMCX-JE 品名 MMCX型直式公头PCB板插  成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
审核	投影	 未标注公差的, 以下列公差表为准	
批准	1. X. X±0.1 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.05 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角CO.15MAX		
	* 为重点尺寸		
		单位	mm