









公、母座一合高图



Ass'y High(H)	Plastic High	
	Female (H1)	Male (H2)
3.00	2.20	0.80
3.50		1.30
4.00	3.00	
4.50	3.50	1.00
5.00	3.00/4.00	2.00/1.00
5.50	4.50	1.00
6.00	4.00	
6.50	4.50	2.00
7.00	3.00	
7.50	3.50	
8.00	4.00	
8.50	4.50	



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. Operating Temperature 温度范围: -25℃~+85℃.
3. Voltage rating 额定电压: 60V, AC.
4. Contact Resistance 接触电阻: 60mΩ.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻: 800MΩ.
6. Current rating 电流: 0.5A Max

NO. of contacts	Dimensions					NO. of contacts	Dimensions				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
8	4.70	1.50	2.50	3.40	3.50	58	17.20	14.00	15.00	15.90	
10	5.20	2.00	3.00	3.90		60	17.70	14.50	15.50	16.40	
12	5.70	2.50	3.50	4.40		62	18.20	15.00	16.00	16.90	
14	6.20	3.00	4.00	4.90		64	18.70	15.50	16.50	17.40	
16	6.70	3.50	4.50	5.40		66	19.20	16.00	17.00	17.90	
18	7.20	4.00	5.00	5.90	4.00	68	19.70	16.50	17.50	18.40	
20	7.70	4.50	5.50	6.40		70	20.20	17.00	18.00	18.90	
22	8.20	5.00	6.00	6.90		72	20.70	17.50	18.50	19.40	
24	8.70	5.50	6.50	7.40		74	21.20	18.00	19.00	19.90	
26	9.20	6.00	7.00	7.90		76	21.70	18.50	19.50	20.40	
28	9.70	6.50	7.50	8.40		78	22.20	19.00	20.00	20.90	
30	10.20	7.00	8.00	8.90		80	22.70	19.50	20.50	21.40	
32	10.70	7.50	8.50	9.40		82	23.20	20.00	21.00	21.90	
34	11.20	8.00	9.00	9.90		84	23.70	20.50	21.50	22.40	
36	11.70	8.50	9.50	10.40		86	24.20	21.00	22.00	22.90	
38	12.20	9.00	10.00	10.90		88	24.70	21.50	22.50	23.40	
40	12.70	9.50	10.50	11.40		90	25.20	22.00	23.00	23.90	
42	13.20	10.00	11.00	11.90		92	25.70	22.50	23.50	24.40	
44	13.70	10.50	11.50	12.40	8.00	94	26.20	23.00	24.00	24.90	
46	14.20	11.00	12.00	12.90		96	26.70	23.50	24.50	25.40	
48	14.70	11.50	12.50	13.40		98	27.20	24.00	25.00	25.90	
50	15.20	12.00	13.00	13.90		100	27.70	24.50	25.50	26.40	
52	15.70	12.50	13.50	14.40							
54	16.20	13.00	14.00	14.90							
56	16.70	13.50	14.50	15.40							

Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - H* - ** - R - P - 06

PTH 05=0.5mm 06=0.6mm 1= 1mm 2= 2mm No. of Pins 08=8 10=10 12=12 14=14 16=16 18=18 20=20 22=22 24=24 26=26 28=28 30=30 32=32 34=34 36=36 38=38 40=40 42=42 44=44 46=46 48=48 50=50 52=52 54=54 56=56 58=58 60=60 62=62 64=64 66=66 68=68 70=70 72=72 74=74 76=76 78=78 80=80 82=82 84=84 86=86 88=88 90=90 92=92 94=94 96=96 98=98 100=100 Plastic Height(H) H2=2.2mm H3=3.0mm H4=4.0mm H5=5.0mm H6=6.0mm H7=7.0mm H8=8.0mm H9=9.0mm H10=10.0mm Contact Plating G1:1u" Gold R=Real +Cap Post

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色

			GENRL TOLERANCE	制图	06	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	DRAWING						
			X.X ±0.30	审核		产品名称	BTB 0.5 双槽 母座 立贴	版本	A	
			X.XX ±0.20	批准		TITLE	带柱 编带+盖	REV.		
1	初版发行		X.XXX ±0.10	比例		产品料号	HC-PBB05-2-N-F-HX-G1-R-P-06	单位	mm	
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	投影		PART NO.		UNITS		
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL		SHEET	1/1	