








性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

规格型号	DIM A	DIM B	DIM C
BC-19-3PD800-B	8.00	5.70±0.3	6.85±0.3
BC-19-3PD925-B	9.25	6.95±0.3	8.10±0.3
BC-19-3PD1050-B	10.50	8.20±0.3	9.35±0.3

版本REV.	更新版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司
				X. ±0.35	
				X.X ±0.25	
				X.XX ±0.15	
绘制DRAWN				X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:
设计DES'D				视图方法 PROJECTION	电池连接器
审核CHK'D				比例SCALE:	图号MODEL: BC-19-3PDX-B
批准APPV'D				单位UNIT: mm	A4
				页码SHEET: 共1页 第1页	