


为组合部件的小型, 薄型化做出贡献的, 按钮高度1.5mm & 2mm型。



主要规格

项目	规格
最大额定	50mA 12V DC
最小额定	10 μ A 1V DC
行程(mm)	0.13


产品一览

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	初期接触电阻	种类	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKRKAEE010	1.57N	Toppush	200,000cycles	100m Ω max.	2mm	4,500	4,500	1
SKRKAHE010	0.98N			500m Ω max.				
SKRKAGE010	1.57N			100m Ω max.	1.5mm	5,000	5,000	2

包装规格

载带

Unit:mm



系列名称	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱 尺寸 (mm)
	1卷	1箱 / 日本	1箱 / 出口包装		
SKRKAEE010 SKRKAHE010	4,500	45,000	45,000	12	401×401×214
SKRKAGE010	5,000	50,000	50,000		


注 考虑使用直径 $\phi 330$ mm 的卷盘载带时, 请与本公司联系。

外形图

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板焊接处尺寸图 (从开关的安装面看)
1			
2			

电路图



■ 产品系列一览

型		敏感型												
		表面贴装												
系列		SKRN	SKSE	SKSV	SKSW	SKSF	SKSM	SKSG	SKRK	SKRP	SKQM	SKQY	SKSU	
照片														
特长		双动作		小型・薄型				小型・重动作力	小型・薄型	小型・重动作力	小型		中等行程	
防水		—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	
防尘		—	—	●	●	○	●	—	—	—	—	○	●	
操作方向	Toppush	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Sidepush	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
外形尺寸 (mm)	W	□ 6	5.9	2.8	3.0	2.8	3.4	3	3.9	4.2	6	6.1	5.3	
	D		2.87	1.9	2	2.4	2.9	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	5.4	
	H		0.9	3	0.5	0.58	0.65	0.7	1.4	1.5	2.5	4.3	2.5	3.85
动作力适用范围	~1N	参照个别产品页												
	1N~2N													
	2N~3N													
	3N~4N													
	4N~5N													
行程(mm)		参照个别产品页		0.12	0.13	0.1		0.12	0.13	0.2	0.25		0.7	
接地端子		●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	
使用温度范围		- 30℃ to + 85℃												
车用产品		—	—	—	—	—	—	○	—	●	●	●	●	
生命周期														
最大额定		50mA 12V DC									50mA 16V DC	50mA 12V DC		50mA 16V DC
最小额定		10μA 1V DC												
电性能	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC for 1min.												
	耐电压	250V AC for 1min.	100V AC for 1min.						250V AC for 1min.					
耐久性能	耐振性能	10 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3方向 各2小时												
	寿命	根据个别规定												
耐环境性能	耐寒性能	- 30±2℃ for 96h												
	耐热性能	80±2℃ for 96h												
	耐湿性能	60±2℃ , 90 to 95%RH for 96h												
页		255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	

W：横尺寸，不含端子部的最外围尺寸。
D：纵尺寸，不含端子部的最外部尺寸。
H：有高度的尺寸，多种类时其中最小尺寸。

- 按动开关焊接条件 288
- 按动开关使用时的注意事项 289


注

- 关于车用等大温度范围的要求，将个别作出应对，因此如有要求的，请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示系列内的全部产品均可用于车载用途，○符号表示系列内的部分产品可用于车载用途。

■回流焊时

适用于表面贴装型

1. 加热方式 以远红外线加热的上下加热方式。
2. 温度测量方式用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的 C A (K) 或 C C (T) 测量。位置在焊连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。
3. 温度分布



■注

1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

■自动浸焊时

适用于按入式, 径向型

项 目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
Number of soldering	2times 以下

SKHH、SKPD 系列

项 目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
Number of soldering	2times 以下

SKQJ、SKQK、SKEG 系列

项 目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
Number of soldering	2times 以下

■注

1. 考虑清洗触摸开关时, 请协商。
2. 请不要从触摸开关上面浸入助焊剂。
3. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
4. 进行第 2 次焊接时, 应在开关恢复到常温之后进行。
5. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (田村化研 (株) EC-19S-8 同等品)。

■Manual Soldering (Except SKRT 系列)

项 目	条 件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH、SKHW、SKRG、SKPD 系列

项 目	条 件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKQJ、SKQK、SKEG 系列

项 目	条 件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.