





- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing LCP UL94V-0 Natural
Cap LCP UL94V-0 Natural
Contacts Brass/Sn-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	HC-XHB-2A-LCP-04	2.50	6.10	7.50	2.50
3	HC-XHB-3A-LCP-04	5.00	8.60	10.00	2.50
4	HC-XHB-4A-LCP-04	7.50	11.10	12.50	5.00
5	HC-XHB-5A-LCP-04	10.00	13.60	15.00	7.50
6	HC-XHB-6A-LCP-04	12.50	16.10	17.50	10.00
7	HC-XHB-7A-LCP-04	15.00	18.60	20.00	12.50
8	HC-XHB-8A-LCP-04	17.50	21.10	22.50	15.00
9	HC-XHB-9A-LCP-04	20.00	23.60	25.00	17.50
10	HC-XHB-10A-LCP-04	22.50	26.10	27.50	20.00
11	HC-XHB-11A-LCP-04	25.00	28.60	30.00	22.50
12	HC-XHB-12A-LCP-04	27.50	31.10	32.50	25.00
13	HC-XHB-13A-LCP-04	30.00	33.60	35.00	27.50
14	HC-XHB-14A-LCP-04	32.50	36.10	37.50	30.00
15	HC-XHB-15A-LCP-04	35.00	38.60	40.00	32.50
16	HC-XHB-16A-LCP-04	37.50	41.10	42.50	35.00



HC-XHB- N*** - LCP - * - 04

p2

Type

Colour

默认=本色
R=红色
L=蓝色
B=黑色

5-黄色
 1-紫色
 7-绿色
 0-橙色
 10-棕色

—— ———

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	04	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHB(2.50) 单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20			产品料号 PART NO.	HC-XHB-NA-LCP-04	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	比 例 SCALE					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

 深圳市华灿天禄电子有限公司

ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称
TITLE

XHB(2.50) 单排 直针

版本	REV.
----	------

	A
--	---

产品料号
PART NO.

HC-XHB-NA-LCP-04

单 位	UNIT
-----	------

mm

材料
MATERIAL

--	--

CHINA	页次
SHFE	

	1/1
--	-----