





ROHS





A
B
C
D
E
F



H
1.8
1.9
2.0



电路图



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\Omega$
按力 Operating force	$260 \pm 50\text{gf}$
行程 travel	$0.20 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$
寿命 Endurance	$\geq 50000\text{次}$

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	镀银
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

第一视角	FIRST VIEW
------	------------



名称/NAME:

FG-TC-3303-1.8-260

型号/MODEL:

轻触开关

深圳市富港科技有限公司

					第一视角 FIRST VIEW 					
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE				比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN								单位 UNIT	mm	0.5~2 ±0.10
审核 CHECKED					重量 WEIGHT		2~5 ±0.15			
							5~10 ±0.20			
批准 APPROVED							角度 ANGLE ±0.5°			